

PHILIPS

无尘袋吸尘器

PowerPro Compact

1400 瓦

第四代飓风离尘技术

TriActive 吸嘴

动物毛发



FC8515/81



采用第四代飓风离尘技术，实现强大吸力 结构紧凑，动力强劲

飞利浦 PowerPro Compact 无尘袋吸尘器/真空吸尘器，得益于第四代飓风离尘技术和先进的集尘桶设计，性能强劲，毫不逊色。

清洁效果出众

- 第四代飓风离尘技术，一次即可将灰尘和空气分离
- TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作
- 旋转的迷你涡轮刷，轻松清除毛发和绒毛

净化家中的空气

- EPA10 过滤系统带有密封圈，获得健康空气

易于清洗

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，干净卫生

符合人体工程学手柄，够得远

- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落

产品亮点

第四代飓风离尘技术



第四代飓风离尘技术通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘；2) 弧形通道使空气加速上升至气旋室，以将灰尘与空气分离。

TriActive 吸嘴



TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢

迷你涡轮刷



迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的（动物）毛发、绒毛和灰尘。此刷非常适合宠物主人。

EPA10 空气清洁系统



EPA 10 滤网和密封圈在空气吹出之前滤掉细小的灰尘，从而形成无尘环境和干净健康的空气。

加长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其特别设计的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

规格

性能

气流（最大）：36 升/秒
 年能耗：52 kW·h
 输入功率 (IEC)：1400 瓦
 声压级：83 分贝
 吸力（最大）：330 瓦
 真空（最大）：23 千帕

可用性

操作半径：9 米
 手柄：前置
 电线长度：5 米
 吸管类型：2 节金属伸缩管
 滚轮类型：塑料
 管联接：锥形

设计

颜色：孔雀蓝

过滤

尘量：1.5 升
 排风滤网：海绵
 马达滤网：可水洗海绵进风滤网

吸尘嘴和附件

包含附件：缝隙吸嘴，小号吸嘴
 附件存储：管夹设计
 附加吸尘嘴：迷你涡轮刷
 标准吸尘嘴：TriActive 吸嘴

可持续发展

包装：90% 以上均为可回收材料
 用户手册：100% 可回收纸

重量和尺寸

产品尺寸（长 x 宽 x 高）：406 x 285 x 238 毫米
 产品重量：4.5 千克

