

# PHILIPS

## 无尘袋吸尘器

### PowerPro Compact

1400 瓦

第四代飓风离尘技术

TriActive 吸嘴

木地板、动物毛发 +



FC8518/81

## 采用第四代飓风离尘技术，实现强大吸力 结构紧凑，动力强劲

得益于第四代飓风离尘技术和先进的集尘桶设计，全新飞利浦 PowerPro Compact 真空吸尘器性能强劲，毫不逊色。

### 清洁效果出众

- 第四代飓风离尘技术，一次即可将灰尘和空气分离
- TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作
- 强力毛刷吸尘嘴，去除毛发和灰尘量提升 25%
- 带柔软刷毛的洁旋风吸尘嘴，防止刮花地板

### 净化家中的空气

- EPA10 过滤系统带有密封圈，获得健康空气

### 易于清洗

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，干净卫生
- 红外无线技术遥控器，无需弯腰

### 符合人体工程学手柄，够得远

- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落

# 产品亮点

## 第四代飓风离尘技术



第四代飓风离尘技术通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘；2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室，以将灰尘与空气分离。

## TriActive 吸嘴



TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢

## 强力毛刷吸嘴



强力毛刷吸嘴能够卓越清洁地毯，从地毯上快速吸除毛发和绒毛。转刷能够有效去除微小的灰尘颗粒和毛发，从而使地毯清洁功效提高 25%。吸嘴上的轮子可防止吸嘴在用于清洁硬地板时损坏。

## 洁旋风吸嘴




这款带柔软刷毛的吸嘴专为呵护硬地板而设计，尤其可避免刮花地板。

## EPA10 空气清洁系统



EPA 10 滤网和密封圈在空气吹出之前滤掉细小的灰尘，从而形成无尘环境和干净健康的空气。

## 加长人体工程学手柄




这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

## 方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其特别设计的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

## 遥控器



用全新遥控器功能即可打开/关闭吸尘器或调节吸力设置，而无需返回集尘桶和中断清洁过程。位于手柄上的控制按钮使用方便，通过红外无线技术将信号发送至集尘桶。实现舒适、轻松的清洁体验！

# 规格

## 性能

气流 (最大): 36 升/秒  
年能耗: 52 kW·h  
输入功率 (IEC): 1400 瓦  
声压级: 83 分贝  
吸力 (最大): 350 瓦  
真空 (最大): 23 千帕

## 可用性

操作半径: 9 米  
手柄: 前置  
电线长度: 5 米

吸管类型: 2 节金属伸缩管  
滚轮类型: 塑料  
管联接: 锥形

## 设计

颜色: 铜灰色

## 过滤

尘量: 1.5 升  
排风滤网: 海绵  
马达滤网: 可水洗海绵进风滤网

## 吸尘嘴和附件

包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴  
附件存储: 管夹设计  
附加吸尘嘴: 洁旋风吸尘嘴, 强力毛刷吸嘴  
额外附件: 遥控器  
标准吸尘嘴: TriActive 吸嘴

## 可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料  
用户手册: 100% 可回收纸

## 重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 406 x 285 x 238 毫米  
产品重量: 4.5 千克

