

# PHILIPS

Aspirateur avec sac

Performer Active

Classe d'efficacité  
énergétique B

Technologie AirflowMax

Brosse TriActive+

Animal

FC8526/09



## Performance maximale

### Consommation d'énergie réduite

Le nouveau Performer Active de Philips nettoie parfaitement grâce à la technologie AirflowMax et à la brosse TriActive+ conçue pour éliminer efficacement la poussière.

#### Des résultats optimaux

- Classe d'efficacité énergétique B
- Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une performance extrême
- La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières fines et grosses
- Performance en Classe A sur les sols durs

#### Idéale pour éliminer les poils d'animaux

- Brosse Turbo, idéale pour éliminer les poils d'animaux

#### Confort d'utilisation maximal

- Capacité poussière de 4 l pour une utilisation prolongée
- Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long
- Variateur de puissance


#### Système de filtration pour un air pur

- Système de filtration EPA 10 avec joint hermétique AirSeal pour un air sain
- Le sac S-bag classique longue performance dure jusqu'à 50 % plus longtemps



# Points forts

## Classe d'efficacité énergétique B



Cet aspirateur a été conçu pour délivrer une performance maximale avec une classe d'efficacité énergétique B.

## Technologie AirflowMax



La technologie AirflowMax maximise le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une performance élevée, même lorsque le sac se remplit !

## Brosse TriActive+



La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

## Performance en Classe A sur les sols durs



Ce produit permet un nettoyage exceptionnel des sols durs. Toute la poussière est éliminée !

## Brosse Turbo




La brosse Turbo permet un nettoyage en profondeur des tapis, éliminant facilement les poils, les cheveux et la poussière. La brosse rotative dans l'accessoire capte activement les petites particules de poussière et les poils d'animaux, pour un nettoyage encore meilleur.

## Capacité poussière de 4 l



Le compartiment à poussière de 4 l est spécialement conçu pour optimiser les capacités de votre sac à poussière. Vous pouvez ainsi aspirer plus longtemps.

## Variateur de puissance



Le variateur de puissance vous permet de sélectionner le niveau optimal d'aspiration en fonction du type de surface.

## Manche ergonomique extra-long



Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Performance

Classe d'efficacité énergétique: B

Consommation énergétique annuelle:  
33,5 kWh

Classe de performance de dépoussiérage sur  
tapis-moquettes: D

Classe de performance de dépoussiérage sur  
sols durs: A

Classe de rétention d'émission de poussières:  
B

Niveau sonore: 79 dB

Puissance électrique (IEC): 750 W

Débit d'air (max): 29,3 l/s

Aspiration (max): 18,9 kPa

## Design

Couleur: Bronze

## Filtration

Capacité de poussière: 4 l

Type de sac à poussière: S-bag classique  
longue performance

Filtre sortie: Filtre EPA 10 lavable

Filtre moteur: Microfiltre

AirSeal EPA

## Emploi

Rayon d'action: 9 m

Longueur du cordon: 6 m

Variateur de puissance: Électronique sur  
l'appareil

Type de tube: Tube télescopique en métal  
composé de deux éléments

Raccord cylindrique: Conique

Type de roue: Caoutchouc

Poignée de transport: Avant

Indicateur de remplissage

## Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse TriActive+

Brosse supplémentaire: Brosse Turbo, Brosse  
pour sols durs

Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse

## Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

## Poids et dimensions

Poids du produit: 5,2 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

447 x 304 x 234 millimètre

