

PHILIPS

Aspirator cu sac

Performer Active

Etichetă energetică AAA*

Filtru anti-alergeni

4 l

Telecomandă



FC8579/09



Performanță maximă pentru curățare în profunzime

Curățare igienică cu tehnologia AirflowMax

Rezultate de curățare remarcabile

- Tehnologia revoluționară AirflowMax pentru putere mare de aspirare
- Noul cap de aspirare 3-în-1 TriActive+ adună particulele mari și fine de praf

Confort maxim

- Perie integrată pentru confort suprem
- Cuplaje ActiveLock pentru setarea ușoară a fiecărei sarcini de curățare
- Bară de protecție moale pentru alunecare ușoară de-a lungul mobilei și a pereților
- Capacitate sac de praf 4 l pentru o curățare mai îndelungată
- Telecomandă cu tehnologie wireless IR, astfel încât nu mai trebuie să te apleci

Curățare igienică

- Filtrul antialergic captează peste 99,90 % din praful fin
- s-bag Classic Long Performance durează cu până la 50% mai mult
- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat de ECARF



Repere

Tehnologie AirflowMax



Tehnologia unică AirflowMax menține puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp*, pentru a utiliza sacul până la maxim. Tehnologia este concepută pe baza optimizării a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf și pentru a permite utilizarea întregii suprafețe a sacului. 2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf și care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.

Cap de aspirare TriActive+



Capul de aspirare TriActive+ aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare: 1) Curăță eficient covorul datorită plăcuțelor duzei de aspirare special concepute pentru a îndepărta praful în profunzime 2) Aspiră cu ușurință obiecte mari datorită orificiului mare din față 3) Adună praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți cu ajutorul celor 2 perii laterale.

Perie integrată



Aspiratorul este conceput cu accesorii integrate, astfel încât nu este nevoie să transporteți piese suplimentare atunci când cureți. Peria moale anti-praf este integrată în mod comod în mânerul aparatului, întotdeauna gata de utilizare.

Cuplaje ActiveLock



Cuplajele ActiveLock îți permit să conectezi și să deconectezi cu ușurință diferite capete de aspirare și accesorii de la tubul telescopic în timpul curățării.

Bară de protecție moale



Bara de protecție moale protejează mobilă și împiedică deteriorarea dacă te lovești accidental de mobilă sau de pereți și împiedică blocarea pe margini, astfel încât să te poți deplasa mai rapid.

Capacitate sac de praf 4 l



Compartimentul de praf de 4 l special conceput îți permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curățare mai îndelungată.

Telecomandă



Cu noua telecomandă, poți opri/porni aspiratorul și poți modifica setările de aspirare fără a merge lângă aparat și a întrerupe curățarea. Butoanele de comandă sunt amplasate comod pe mâner, iar semnalele se trimit către aspirator prin tehnologie wireless cu infraroșu. Pentru o curățare mai comodă și mai ușoară!



5 ani garanție

Înregistrează-te pe philips.com/welcome în termen de 3 luni de la achiziție pentru a beneficia gratuit de 5 ani de garanție pentru motor!

Specificații

Performanță

Flux de aer (max): 32,17 l/s
Putere de intrare (IEC): 650 W
Nivel de zgomot: 77 dB
Consum anual de energie: 27 kW·h
Vid (max): 17,5 kPa

Ușurință în utilizare

Rază de acțiune: 9 m
Mâner pentru transport: Frontal
Lungime cablu: 6 m
Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
Model roți: Cauciuc
Cuplaj tub: ActiveLock
Control energie: Telecomandă

Design

Culoare: Verde opal

Filtrare

Model sac de praf: s-bag Classic Long
Performance
Capacitate praf: 4 l
Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni
Filtru pentru motor: Microfiltru

Capete de aspirare și accesorii

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații
înguste, Perie integrată
Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare

pentru podele dure

Accesorii suplimentare: Telecomandă
Duză principală: Cap de aspirare TriActive+

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate și dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H):
447x304x234 mm
Greutate produs: 5,2 kg

