



Philips Performer Active
Aspirator cu sac

Etichetă energetică AAA**

Filtru anti-alergeni
4 l
Telecomandă



FC8579/09

Performanță maximă pentru curățare în profunzime

Curățare igienică cu tehnologia AirflowMax

Noul aspirator Philips Performer Active oferă performanță de curățare completă, împreună cu funcția de îndepărtare a prafului în mod igienic. Tehnologia AirflowMax menține puterea de aspirare mare pentru mai mult timp*. Capul TriActive+ îndepărtează eficient praful de pe toate pardoselile.

Rezultate de curățare remarcabile

- Performanță ridicată cu clase energetice 3AAA
- Tehnologia revoluționară AirflowMax pentru putere mare de aspirare
- Noul cap de aspirare 3-în-1 TriActive+ adună particulele mari și fine de praf

Confort maxim

- Perie integrată pentru confort suprem
- Cuplaje ActiveLock pentru setarea ușoară a fiecărei sarcini de curățare
- Bară de protecție moale pentru alunecare ușoară de-a lungul mobilei și a pereților
- Capacitate sac de praf 4 l pentru o curățare mai îndelungată
- Telecomandă cu tehnologie wireless IR, astfel încât nu mai trebuie să te apleci

Curățare igienică

- Filtrul antialergic captează peste 99,90 % din praful fin
- s-bag Classic Long Performance durează cu până la 50% mai mult
- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat de ECARF

PHILIPS

Repere

Clasă energetică 3AAA



Tehnologie dezvoltată pentru a obține performanță maximă, cu clasa A de eficiență energetică, clasa A pentru performanța de curățare pe suprafețe dure și clasa A pentru emisiile de praf.

Tehnologie AirflowMax



Tehnologia unică AirflowMax menține puterea de aspirare ridicată pentru mai mult timp*, pentru a utiliza sacul până la maxim. Tehnologia este concepută pe baza optimizării a trei elemente cheie: 1) Un profil unic al nervurilor din interiorul compartimentului pentru praf pentru a maximiza fluxul de aer din jurul sacului de praf și pentru a permite utilizarea întregii suprafețe a sacului. 2) Compartiment pentru praf de mare capacitate, conceput special, care permite deplierea uniformă a sacului de praf. 3) Structuri din fibră de înaltă calitate, care nu se înfundă, în interiorul sacului de praf și care absorb praful fără a înfunda porii, evitând astfel o reducere a puterii de aspirare.

Cap de aspirare TriActive+



Capul de aspirare TriActive+ aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare: 1) Curăță eficient covorul datorită plăcuțelor duzei de aspirare special concepute pentru a îndepărta praful în profunzime 2) Aspiră cu ușurință obiecte mari datorită orificiului mare din față 3) Adună praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți cu ajutorul celor 2 perii laterale.

Perie integrată



Aspiratorul este conceput cu accesorii integrate, astfel încât nu este nevoie să transporti piese suplimentare atunci când cureți. Peria moale anti-praf este integrată în mod comod în mânerul aparatului, întotdeauna gata de utilizare.

Cuplaje ActiveLock



Cuplajele ActiveLock îți permit să conectezi și să deconectezi cu ușurință diferite capete de aspirare și accesorii de la tubul telescopic în timpul curățării.

Bară de protecție moale



Bara de protecție moale protejează mobila și împiedică deteriorarea dacă te lovești accidental de mobilă sau de pereți și împiedică blocarea pe margini, astfel încât să te poți deplasa mai rapid.

Capacitate sac de praf 4 l



Compartimentul de praf de 4 l special conceput îți permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curățare mai îndelungată.

Specificații

Performanță

- Clasă de eficiență energetică: A
- Clasa emisiilor de praf: A
- Clasă de curățare a covoarelor: C
- Clasa de curățare a suprafețelor dure: A
- Flux de aer (max): 32,17 l/s
- Putere de intrare (IEC): 650 W
- Nivel de zgomot: 77 dB
- Consum anual de energie: 27 kWh
- Vid (max): 17,5 kPa

Comoditate a utilizării

- Rază de acțiune: 9 m
- Mâner pentru transport: Frontal
- Lungime cablu: 6 m
- Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
- Tip rotativ: Cauciuc
- Cuplaj tub: ActiveLock
- Control energie: Telecomandă

Design

- Culoare: Verde opal

Filtrare

- Tipul sacului de praf: s-bag Classic Long Performance
- Capacitate praf: 4 l
- Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni
- Filtru pentru motor: Microfiltru

Capete de aspirare și accesorii

- Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, Perie integrată
- Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare pentru podele dure
- Accesorii suplimentare: Telecomandă
- Duză principală: Cap de aspirare TriActive+

Durabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 447x304x234 mm
- Greutate produs: 5,2 kg



Data apariției 2018-03-13

Versiune: 14.3.1

EAN: 08 71010 37625 39

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com



* Puterea de aspirare a Philips Perfromer Active, în comparație cu puterea de aspirare a Philips Powerlife FC8322/09, potrivit testelor în conformitate cu IEC 60312-1:2011

** Clasa de eficiență energetică de pe etichetă este conform Regulamentului delegat nr. 665/2013 al Comisiei (UE), variind de la „A+++” la „D”