

PHILIPS

Мешковый пылесос

Performer Active

1800 Вт

Фильтр HEPA 13

4 л

FC8586/01



Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки.

Гигиеничная уборка благодаря технологии AirflowMax

Новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает идеальные результаты уборки и гигиеничное удаление пыли. Технология AirflowMax поддерживает максимальную мощность всасывания до окончательного заполнения мешка*. Насадка TriActive эффективно удаляет пыль на всех типах напольных покрытий.

Впечатляющие результаты очистки

- Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1
- Мотор 1800 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания
- Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

Максимальное удобство

- Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены
- Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки
- Встроенная щетка для максимального удобства
- Мягкий бампер для удобного перемещения вдоль мебели и стен

Гигиеничная очистка

- Противоаллергенный фильтр удерживает более 99,9 % мелкой пыли
- Мешки s-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

Особенности

Насадка TriActive



Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Мотор мощностью 1800 Вт



Мотор 1800 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.

Технология AirflowMax



Уникальная технология AirflowMax помогает поддерживать мощность всасывания на высоком уровне еще дольше* — в течение всего срока эксплуатации мешка. Эффективность технологии основана на трех ключевых факторах: 1) уникальный профиль ребер внутри пылесборника максимально усиливает поток воздуха вокруг мешка, позволяя использовать весь его объем; 2) специальная конструкция вместительного контейнера для сбора

пыли обеспечивает равномерное наполнение мешка; 3) высококачественный и волокнистый материал позволяет не забиваться порам мешка пылью, поэтому мощность всасывания не уменьшается.

Мешок для пыли емкостью 4 л



Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

Элементы соединения ActiveLock



Элементы соединения ActiveLock обеспечивают удобную установку и отсоединение различных насадок и аксессуаров от телескопической трубки.

Встроенная щетка



Пылесос оснащен специальными отделениями для насадок, чтобы во время уборки вам не пришлось возвращаться за нужным аксессуаром. Мягкая щетка для пыли находится в ручке прибора, поэтому она всегда готова к использованию.

Мягкий бампер



Мягкий бампер защищает мебель, предотвращает повреждения при случайных столкновениях с мебелью или стеной и исключает застревание возле углов, чтобы вы могли передвигаться быстрее.

Противоаллергенный фильтр



Разработано специально для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности.

S-bag Classic Long Performance



Новые синтетические мешки для пыли Philips надолго гарантируют высокое качество уборки и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.

Характеристики

Высокое качество

Воздушный поток (макс): 40,17 л/с
Входная мощность (макс): 1800 Вт
Уровень интенсивности звука: 82 дБ
Мощность всасывания (макс.): 450 Вт
Вакуум (макс): 23 кПа

Простота использования

Радиус действия: 9 м
Ручка для переноски: Передний
Длина шнура: 6 м
Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
Тип колес: Резина
Соединительная деталь трубки:

ActiveLock

Регулятор мощности: Поворотный переключатель

Фильтрация

Тип мешка для пыли: S-bag Classic Long Performance
Вместительность пылесборника: 4 л
Выходной фильтр: Противоаллергенный фильтр
Фильтр защиты электродвигателя: Микрофильтр

Насадки и принадлежности

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка,
Встроенная щетка
Стандартная насадка: Насадка TriActive

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ): 447 x 304 x 234 мм
Вес изделия: 5,2 кг

