

# PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Active

Tehnologija AirflowMax

Nastavek Tri-Active

Protialergijski filter



FC8592/91



## Visoka moč sesanja. Za izjemno čiščenje.

Higiensko čiščenje s tehnologijo AirflowMax

Motor moči 1500 W zagotavlja visoko moč sesanja za odlične rezultate čiščenja.

### Neverjetni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge
- Razred energetske učinkovitosti A za trda tla

### Izredna priročnost

- Vgrajena krtača za popolnoma priročno uporabo
- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- Mehka zaščita za enostavno drsenje ob kosih pohištva in stenah
- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje

### Higiensko čiščenje

- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
- Protialergijski filter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

# Značilnosti

## Tehnologija AirflowMax



Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa\* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprijemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

## Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

## ECARF



Fundacija ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) je potrdila, da ta sesalnik deluje protialergijsko. Iz odvodnega

zraka očisti do 99,9 % alergenov, kot so mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah, za domače okolje brez alergenov.

## Vgrajena krtača



Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med sesanjem ni treba prenašati dodatnih nastavkov. Mehka krtača je priročno vgrajena v ročaju aparata in tako vedno pripravljena na uporabo.

## Spoji ActiveLock




S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem enostavno priključite in izključite različne nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.

## Mehka zaščita



Mehka zaščita ščiti pohištvo in preprečuje poškodbe, če se pomotoma zaletite ob pohištvo ali stene, in preprečuje zatikanje ob robove, zato se vedno premikate hitreje.

## Protialergijski filter



Zasnovan je za posebne potrebe alergikov in vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higiene.

## Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo




Nova sintetična vrečka za prah Philips je bila razvita za dolgotrajno učinkovito uporabo sesalnika, visoko zmogljivost in najučinkovitejše filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

## Zmogljivost za prah 4 l



Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

## Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosegata najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posega 100 % prahu!

# Specifikacije

## Zmogljivost

Ocena energijske učinkovitosti: F  
Razred izpusta prahu: A  
Razred čiščenja preprog: C  
Razred čiščenja trdih tal: A  
Pretok zraka (najv.): 39,5 l/s  
Letna poraba energije: 54,5 kWh  
Vhodna moč (IEC): 1500 W  
Glasnost: 82 dB  
Vakuum (najv.): 23 kPa

## Uporabnost

Območje delovanja: 9 m  
Ročaj za prenašanje: Spredaj  
Dolžina kabla: 6 m

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev  
Vrsta kolesc: Gumijasta  
Cevni spoj: ActiveLock  
Regulator moči: Vrtljivi regulator

## Zasnova

Barva: Črna

## Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo  
Zmogljivost za prah: 4 L  
Izhodni filter: Protialergijski filter  
Filter motorja: Mikrofilter

## Nastavki

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Vgrajena krtača  
Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla  
Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

## Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali  
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

## Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm  
Teža izdelka: 5,2 kg

