

PHILIPS

Aspirator cu sac

FC8601/03



Cea mai mare putere de curățare

Acest aspirator puternic de 1700 W oferă o putere de aspirare de cel puțin 330 W! Acest model este dotat cu un cap de aspirare suplimentar pentru parchet cu roțițe de cauciuc, sistem de filtrare cu 5 straturi, casetă igienică pentru praf și un cablu foarte lung.

Curățare cu putere mare

- Motor de 1700 W care generează o putere de aspirare de 330 W

Îndepărtare igienică a sacului pentru praf

- Casetă unică pentru confortul curățeniei

Protejează parchetul dvs.

- Duză "Parquet" pentru curățarea atentă a podelelor dure

Protejează podelele dumneavoastră

- Nu există riscul zgârierii, mulțumită roților de cauciuc

Repere

Casetă unică pentru confortul curățeniei



Atunci când aruncați sacul pentru praf, nu veți avea nici un fel de contact cu praful, mulțumită sistemului patentat.

Nu există riscul zgârierii, mulțumită roților de cauciuc



Acest aspirator este dotat cu roți de cauciuc pentru a aluneca cu ușurință pe podelele dure, fără riscul apariției zgârieturilor.

Specificații

Specificații generale

Model: Parchet

Accesorii

Cap de aspirare special: Duză Parquet

Accesorii: Cap de aspirare mic, unul pentru spații înguste

Depozitare accesorii: Tub cu clemă

Motor

Putere de intrare maximă: 1700 W

Putere de intrare IEC: 1500 W

Putere maximă de aspirare: 330 W

Flux de aer: 40 l/s

Vid: 30 kPa

Specificații aspirator

Control electronic al energiei

Nivel de zgomot Lc IEC: 82 dB

Filtru de evacuare: Super Clean Air

Cap de aspirare standard: Duză multifuncțională, cu roțițe

Capacitate sac de praf: 3 L

Tip sac de praf: S-bag

Indicator pentru sac de praf plin

Casetă igienică pentru praf

Rază de acțiune: 10 m

Lungime cablu: 7 m

Tub: Crom, 2 bucăți

Cuplare

Asistență pentru așezare/depozitare

Mâner

Material roți: Roți de cauciuc

Design

Culori: Negru

