

PHILIPS

扫地机器人/全自动扫地机

SmartPro Compact

纤薄设计（6 厘米）

2 重清洁系统

80 分钟运行时间



FC8603/82



出色清洁，甚至清洁家具下方区域

采用智能检测系统，纤薄的 6 厘米高度

飞利浦 SmartPro 小巧型智能自动真空吸尘器专为您而清洁。得益于其智能检测系统，智能自动真空吸尘器专为卓越清洁您的居家环境而优化了清洁策略。利用其纤薄设计，甚至可以清洁低矮的家具下方区域。

自动清洁

- 智能检测系统，适应任何环境清洁
- 强劲的锂电池，运行时间长达 80 分钟

清洁其他吸尘器无法触及的地方

- 6 厘米纤薄设计，可清洁低矮家具下方区域

卓越的清洁效能


- 2 重清洁系统，吸附灰尘和污垢
- 智能自动真空吸尘器可检测到脏区域，进行深层清洁
- 智能贴合吸嘴可针对不平坦的地板进行调整
- 4 种清洁模式，适应不同区域

呵护您的家具

- 缓冲装置可防止家具受损

产品亮点

2重清洁系统




侧毛刷和吸尘器可清除地板上的污垢和灰尘。排风滤网捕捉细小的灰尘颗粒。它还可吸附污垢和灰尘。

4种清洁模式




4种清洁模式可以适应家中的不同区域。z型模式：清扫相对大的区域时，智能自动真空吸尘器会以平行之字形方式移动。反弹模式：智能自动真空吸尘器以直线移动，撞到物体会选择其他随机方向。螺旋模式：智能自动真空吸尘器以递增半径的螺旋运动方式移动。循墙模式：智能自动真空吸尘器靠近并平行于墙壁清扫。

智能贴合吸嘴




智能自动真空吸尘器随附可移动吸嘴，能够智能贴合地板、地毯、垫子等。确保获得准确的清洁效果。

灰尘传感器



灰尘传感器功能可以使智能自动真空吸尘器自动识别出灰尘积聚多的区域，在该区域多清扫几秒钟，进行深层清洁。

强劲的锂电池




强劲的锂电池使用寿命长，比普通电池充电时间短。新款智能自动真空吸尘器的运行时间长达80分钟。

智能检测系统




新款智能自动真空吸尘器配有智能检测系统，结合智能芯片、多达22个传感器、陀螺仪和加速器，使其能够实现高效自动清洁。智能自动真空吸尘器能够了解环境并选择理想的清洁策略，快速清洁居室。

纤巧外形



仅有6厘米的纤薄设计使智能自动真空吸尘器能够轻松触及较低的区域，清除家具下方积聚的灰尘。

缓冲装置



智能自动真空吸尘器随附缓冲装置，可防止家具受损。

规格

设计

颜色: 深黑色和亮粉色

性能

电池类型: 锂电池
运行时间: 80 分钟
充电时间: 2 小时
电池电压: 12.8 伏
待机功耗: 0.62 瓦
噪音级别: 55.7 分贝

过滤

尘量: 0.25 升

可用性

清洁模式: 4
智能检测系统: 12 个传感器
灰尘传感器
地板类型: 硬地板
门槛攀爬: 13 毫米

吸尘嘴和附件

其他附件: 1 个排风滤网, 交流电源适配器, 侧毛刷 (2 对)

尺寸和重量

尺寸: 61.0x33.0 毫米
产品重量: 1.53 千克
重量 (含包装): 2.9 千克

