

PHILIPS

无尘袋吸尘器

PowerPro Active

1700 瓦

EPA 10 滤网

1.7升

迷你涡轮刷

FC8632/82



采用第四代飓风离尘技术，实现强大吸力 简单、快速地清空

得益于飓风离尘技术以及经过精心设计、可出色提升集尘效果的多用途吸嘴，全新飞利浦 PowerPro Active 无尘袋吸尘器的清洁效果出众。集尘桶方便清空，不会出现飞尘

卓越的清洁效果

- 1700 瓦马达，实现高性能清洁
- 第四代飓风离尘技术，一次即可将灰尘和空气分离
- 全新多用途吸嘴，可卓越清洁所有地板

省力清洁

- 旋转的迷你涡轮刷，轻松清除毛发和绒毛
- 与手柄集成的软毛刷，随时可用
- 活动锁连接，可针对每次清洁任务轻松调整
- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落
- 可调功率设置

清洁空气过滤系统

- EPA10 过滤系统带有密封圈，获得健康空气

产品亮点

1700 瓦马达



1700 瓦马达，可产生最大 370 瓦吸力，性能出众。

第四代飓风离尘技术



第四代飓风离尘技术通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘；2) 弧形通道使空气加速上升至气旋室，以将灰尘与空气分离。

多用途吸嘴



全新多用途吸嘴，可卓越清洁各类地板。根据设计，该吸嘴可紧密贴附地板，确保出色的集尘效果，即便细尘也不在话下。

迷你涡轮刷



迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的（动物）毛发、绒毛和灰尘。此刷非常适合宠物主人。

指尖处为柔软毛刷




手柄中内置有除尘刷附件，可随时随地用于家具、扁平表面和座套。

活动锁连接




活动锁连接，便于在清洁时从伸缩管上轻松连接和卸下各种吸嘴及附件。

加长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

吸力控制



可调功率设置，便于针对要清洁的各类表面选择适合的吸力。

EPA10 空气净化系统



EPA 10 滤网和密封圈在空气吹出之前滤掉细小的灰尘，从而形成无尘环境和干净健康的空气。

规格

性能

气流 (最大): 37 升/秒
输入功率 (IEC): 1700 瓦
声压级: 80 分贝
吸力 (最大): 370 瓦
真空 (最大): 33 千帕

可用性

操作半径: 9 米
手柄: 顶部和正面
吸管类型: 2 节金属伸缩管

滚轮类型: 橡胶
管联接: 活动锁
吸力控制: 电子产品

设计

颜色: 全红

过滤

尘量: 1.7 升
排风滤网: 微尘滤网
马达滤网: EPA 10 可水洗滤网

吸尘嘴和附件

包含附件: 缝隙吸嘴, 集成式毛刷
附件存储: 管夹设计
附加吸尘嘴: 迷你涡轮刷
标准吸尘嘴: MultiClean 吸嘴

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料
用户手册: 100% 可回收纸

重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 473 x 304 x 301 毫米
产品重量: 6 千克

