

# PHILIPS

Sesalnik brez vrečke

PowerPro Active

2000 W

PowerCyclone 4

Pralni filter HEPA 10

Animal+

FC8634/01



## Vedno največja moč sesanja\*

### S tehnologijo PowerCyclone 4

Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro Active s tehnologijo PowerCyclone 4 zagotavlja vrhunsko čiščenje. Napredna posoda za prah omogoča enostavno praznjenje in preprečuje prašne meglice.

#### Zmogljivo čiščenje

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak
- 2000 W motor za visoko zmogljivost

#### Čist zrak v domačem okolju

- Filter HEPA zajame mikroorganizme, ki povzročajo alergije

#### Enostavno čiščenje

- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

#### Ergonomski ročaj za dolg doseg

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

#### Učinkovito za preproge in pohištvo

- Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu

# Značilnosti

## Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zagotavlja najboljše rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

## 2000 W motor



2000 W motor z največjo močjo sesanja 370 W za visoko zmogljivost.

## Filtrirni sistem HEPA

Nagubani filter HEPA ima veliko površino in zagotavlja dobro filtriranje. To v kombinaciji s ciklonskim zračnim tokom preprečuje hitro zamašitev ter zagotavlja boljše in dolgotrajnejše filtriranje.

## Posoda za prah za enostavno praznjenje




Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrse v koš za smeti.

## Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

## Turbo nastavek s krtačo



Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje dlak ter prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja 25 % učinkovitejše čiščenje preprog. Kolesčki nastavka preprečujejo poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.

# Specifikacije

## Zasnova

Barva: Kaviar kovinska

## Zmogljivost

Vhodna moč (najv.): 2000 W  
Vhodna moč (IEC): 1800 W  
Moč sesanja (najvišja): 370 W  
Vakuum (najv.): 33 kPa  
Pretok zraka (najv.): 37 l/s  
Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB

## Filtriranje

Zmogljivost za prah: 1,7 l  
Izpušni filter: Mikrofilter  
Filter motorja: Pralni filter HEPA 10

## Uporabnost

Območje delovanja: 9 m  
Dolžina kabla: 6 m  
Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev  
Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj  
Cevni spoj: Stožčast  
Vrsta kolesc: Gumijasta  
Regulator moči: Elektronski, na aparatu

## Nastavki

Standardni nastavek: Večnamenski nastavek  
Dodaten nastavek: Popolna turbo krtača  
Nastavki: Ozki nastavek, Mali nastavek  
Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

## Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali  
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

## Teža in dimenzije

Teža izdelka: 6 kg  
Dimenzije izdelka (D x Š x V): 473 x 304 x 301 mm

