

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Active

1500 W

Tehnologija AirflowMax

Nastavek Tri-Active

FC8664/91



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philips Performer Active zagotavlja izredno učinkovito čiščenje s tehnologijo AirflowMax in z inovativnim nastavkom TriActive, ki je zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Novi nastavek TriActive+ 3 v 1 pobere grobe in fine delce prahu

Izredna priročnost

- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote
- Nastavljiva moč sesanja

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje



Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Nastavek Tri-Active




Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Zmogljivost za prah 4 l



Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Regulator moči



Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zmogljivost

Ocena energijske učinkovitosti: F
Razred izpusta prahu: B
Razred čiščenja preprog: C
Razred čiščenja trdih tal: C
Letna poraba energije: 57,8 kWh
Vhodna moč (IEC): 1400 W
Vhodna moč (najv.): 1500 W
Glasnost: 85 dB

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m
Ročaj za prenašanje: Spredaj
Dolžina kabla: 6 m
Indikator polne komore za prah

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Vrsta kolesc: Gumijasta
Cevni spoj: Stožčast

Zasnova

Barva: Ogleno siva

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo
Zmogljivost za prah: 4 L
Tesnilo EPA AirSeal
Izhodni filter: Filter EPA 10
Filter motorja: Mikrofilter

Nastavki

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm
Teža izdelka: 5,2 kg

