

PHILIPS

Aspiradora sin bolsa

PowerPro Active

2000 W

Filtro EPA 10

1,7 L



FC8670/51



Alta potencia de succión con PowerCyclone 4 Vaciado fácil y rápido

La nueva aspiradora sin bolsa Philips PowerPro Active ofrece un gran rendimiento de limpieza gracias a la tecnología PowerCyclone y la boquilla Multi Clean, diseñada para maximizar la recolección de polvo. El recipiente es fácil de limpiar y no levanta polvo

Resultados de limpieza excelentes

- La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada
- Motor de 2000 W para un gran poder de succión
- La nueva boquilla Multi Clean permite limpiar a fondo todo tipo de pisos

Sistema de filtro Clean Air

- Sistema de filtro EPA10 con AirSeal para obtener aire saludable

Limpieza sin esfuerzo

- Acoplamiento ActiveLock que se adapta fácilmente a todas las tareas de limpieza
- Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extralargo
- Cepillo suave integrado en el mango, siempre listo para usar
- Ajuste de potencia variable


Destacados

Sistema Clear Air EPA10



El filtro EPA10 y AirSeal capturan el polvo más fino antes de que se expulse el aire, para disfrutar un entorno libre de polvo y un aire limpio y saludable.

Regulador de potencia



El ajuste de potencia variable le permite seleccionar el nivel óptimo de succión para los diferentes tipos de superficies que aspire.

Tecnología Power Cyclone 4



La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento, ya que separa la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos

excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

Mango ergonómico extralargo


Este mango con forma ergonómica es cómodo de usar. Su diseño extralargo le permite llegar a más lugares, para que pueda limpiar fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.

Motor de 2000 W



El motor de 2000 W genera una gran potencia de succión para obtener resultados de limpieza excelentes.

Acoplamiento ActiveLock



El acoplamiento ActiveLock le permite conectar y desconectar fácilmente las diferentes boquillas y accesorios del tubo telescópico durante la limpieza.

Un cepillo suave a su alcance



El mango tiene un cepillo para polvo integrado, así siempre estará listo para usarlo en muebles, superficies planas y tapicería.

Boquilla Multi Clean



La nueva boquilla Multi Clean entrega una limpieza a fondo en todo tipo de pisos. La boquilla está diseñada para formar un sello cerca del piso y así garantizar una buena recolección incluso del polvo más fino.

Especificaciones

Rendimiento

Flujo de aire (máx.): 37 l/s
Potencia de entrada (IEC): 1800 W
Potencia de entrada (máx.): 2000 W
Nivel de potencia acústica: 80 dB
Potencia de succión (máx.): 370 W
Aspirado (máx.): 33 kPa

Utilidad

Radio de acción: 9 m
Manija de transporte: Parte superior y frontal
Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de metal

Tipo de rueda: Goma
Acoplamiento del tubo: ActiveLock
Regulador de potencia: Electrónico

Diseño

Color: Negro tinta

Filtro

Capacidad de almacenamiento de polvo: 1,7 L
Filtro de salida: Microfiltro
Filtro del motor: Filtro lavable EPA 10

Boquillas y accesorios

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo integrado
Espacio de guardado de accesorios: en el clip del tubo
Boquilla estándar: Boquilla multiuso

Sostenibilidad

Embalaje: > 90% de materiales reciclados
Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (La x An x Al): 473 x 304 x 301 mm
Peso del producto: 6 kg

