

# PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer

Protialergijski filter

4 l

FC8680/09



## Popolna učinkovitost pri nizki porabi energije

### Nastavek TriActive+ hkrati opravlja tri naloge

Philipsov sesalnik Performer prinaša neverjetne rezultate čiščenja z energijsko nalepko za nizko porabo. Poskrbi tudi za čist in zdrav zrak v vašem domu, saj ima protialergijski filter, ki ujame več kot 99,9 % škodljivih delcev.

#### Neverjetni rezultati čiščenja

- Nastavek TriActive+ za čiščenje v 3 načinih
- Nastavek za parket tla ščiti pred praskami

#### Priročno čiščenje

- Tehnologija nizke ravni hrupa za tiho sesanje
- Z veliko 4-litrsko prostornino boste vrečko menjali manj pogosteje
- Z dolgim, 10-metrskim dosegom lahko posesate večjo površino brez izklapljanja kabla

#### Protialergijsko delovanje

- Protialergijski filter zajame 99,9 % delcev – s potrdilom ECARF
- Preproste vrečke s-bag lahko uporabljate do 50 % dlje časa

# Značilnosti

## Nastavek TriActive+



Naš izjemni nastavek TriActive+ iz preprog nežno odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo. Zračni kanali spredaj in ob strani vsesavajo delce umazanije in učinkovito čistijo tudi tik ob pohištvu in stenah.

## Nastavek za parket proti praskam



Mehke ščetine nastavka za parket nežno očistijo trda tla in jih ščitijo pred praskami.

## Tiho sesanje


Izdelek se ponaša s tehnologijo nizke ravni hrupa za tiho sesanje. Raven hrupa delovanja sesalnika je 70 dB.

## Velika 4-litrska prostornina



Komora za prah z veliko prostornino sprejme štiri litre prahu, preden morate vrečko zamenjati.

## Dolg, 10-metrski doseg



Doseg sesalnika od vtiča do nastavka meri 10 metrov, zato lahko čistite dlje brez izklapljanja kabla.

## Protialergijski filter s potrdilom



Naš filtrirni sistem za čisti zrak zajame 99,9 % drobnega prahu, vključno s cvetnim prahom, dlakami hišnih ljubljencev in pršicami. To je odlično za vse, ki imajo težave z alergijami, ali tiste, ki si želijo vrhunske higijene. S potrdilom ECARF za protialergijsko delovanje.

## Vrečke za dolgotrajno in preprosto uporabo



Vrečke s-bag lahko uporabljate do 50 % dlje časa in ohranjajo popolno moč sesanja sesalnika, dokler niso napolnjene. Primerne so za vse modele sesalnikov in imajo tesnilni mehanizem za čisto odstranjevanje.

# Specifikacije

## Zmogljivost

Vhodna moč (IEC): 650 W  
Glasnost: 70 dB

## Uporabnost

Območje delovanja: 10 m  
Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj  
Dolžina kabla: 7 m  
Indikator polne komore za prah  
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev  
Vrsta kolesc: Gumijasta  
Cevni spoj: SmartLock  
Regulator moči: Elektronski, na aparatu

## Zasnova

Barva: Skrilasto siva

## Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo  
Zmogljivost za prah: 4 L  
Izhodni filter: Protialergijski filter  
Filter motorja: Mikrofilter

## Nastavki

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek  
Dodaten nastavek: Nastavek za parket  
Standardni nastavek: Nastavek TriActive+

## Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali  
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

## Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 470 x 320 x 280 mm  
Teža izdelka: 5,3 kg

