

# PHILIPS

智能自动真空吸尘器

SmartPro Compact

纤薄

2 重清洁系统

120 分钟运行时间

FC8705/82



## 出色清洁，甚至清洁家具下方区域

采用智能检测系统，纤薄的 6 厘米高度

飞利浦 SmartPro 小巧型智能自动真空吸尘器专为您而清洁。得益于其智能检测系统，智能自动真空吸尘器专为清洁您的居家环境而优化了清洁策略。利用其纤薄设计，甚至可以清洁低矮的家具下方区域。

### 出色的清洁效能

- 2 重清洁系统，吸附灰尘和污垢
- 4 种清洁模式，适应不同区域
- 智能贴合吸嘴可针对不平坦的地板进行调整
- 智能自动真空吸尘器可检测到脏的区域，进行深层清洁

### 自动清洁

- 自动返回基座进行充电
- 提前 24 小时预定清洁的功能
- 强劲的锂电池，运行时间长达 120 分钟
- 智能检测系统，适应环境清洁

### 清洁其他吸尘器无法触及的地方


- 6 厘米纤薄设计，可清洁低矮家具下方区域

### 呵护您的家具

- 缓冲装置可防止家具受损

# 产品亮点

## 2重清洁系统



侧毛刷和吸尘器可清除地板上的污垢和灰尘。排风滤网捕捉细小的灰尘颗粒。它还可吸附污垢和灰尘。

## 4种清洁模式




4种清洁模式可以适应家中的不同区域。z型模式：清扫相对大的区域时，智能自动真空吸尘器会以平行之字形方式移动。反弹模式：智能自动真空吸尘器以直线移动，撞到物体会选择其他随机方向。螺旋模式：智能自动真空吸尘器以递增半径的螺旋运动方式移动。循墙模式：智能自动真空吸尘器靠近并平行于墙壁清扫。

## 自动返回基座



当电池电量几乎耗尽时，飞利浦智能自动真空吸尘器将自动返回底座自行充电，为下次清洁做准备。

## 智能贴合吸嘴



智能自动真空吸尘器随附可移动吸嘴，能够智能贴合地板、地毯、垫子等。确保获得准确的清洁效果。

## 灰尘传感器




灰尘传感器功能可以使智能自动真空吸尘器自动识别出灰尘积聚多的区域，在该区域多清扫几秒钟，进行深层清洁。

## 预定功能




新款智能自动真空吸尘器可提供24小时预定功能，您可以提前24小时设定下次清洁工作。

## 纤巧外形



仅有6厘米的纤薄设计使智能自动真空吸尘器能够轻松触及较低的区域，清除家具下方积聚的灰尘。

## 缓冲装置



智能自动真空吸尘器随附缓冲装置，可防止家具受损。

## 智能检测系统



我们的智能自动真空吸尘器配有智能检测系统是智能芯片、陀螺仪和加速器的组合，可使智能自动真空吸尘器实现高效的自动清洁。智能自动真空吸尘器能够了解环境并选择适合的清洁策略，快速清洁居室。必要时会自动返回底座。此外，6个红外传感器将帮助智能自动真空吸尘器探测和避开墙壁、灯或线缆等障碍物，从而小心翼翼地清洁地板。

## 强劲的锂电池

强劲的锂电池使用寿命长，比普通电池充电时间短。新款智能自动真空吸尘器的运行时间长达120分钟。

# 规格

## 性能

电池类型: 锂电池

电池电压: 12.8 伏

充电时间: 2 小时

输入功率 (最大): 24 瓦

运行时间: 120 分钟

声压级: 55.7 分贝

## 可用性

24 小时计划

灰尘传感器

门槛攀爬: 13 毫米

清洁模式: 4

## 设计

颜色: 草莓粉色

## 吸尘嘴和附件

包含附件: 交流电源适配器

其他附件: 1 个滤网, 底座, 侧毛刷 (1 对), 遥控器

## 可持续发展

待机功耗: 0.62 瓦

## 重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 60.1x330 毫米

产品重量: 1.53 千克

重量 (含包装): 2.9 千克

