

PHILIPS

Robotstofzuiger

SmartPro Compact

Superslank ontwerp (6 cm)

2-staps reinigingssysteem

130 min. gebruikstijd



FC8710/01



Een grondige reiniging, zelfs onder laag meubilair

Met slim detectiesysteem en slechts 6 cm hoog

De Philips SmartPro Compact-robotstofzuiger neemt u het werk uit handen. Het slimme detectiesysteem bepaalt de optimale strategie voor een grondige schoonmaak bij u thuis. Dankzij het slanke ontwerp kan de robot zelfs onder laag meubilair stofzuigen.

Grondig schoonmaakresultaat

- 2-staps reinigingssysteem om stof en vuil op te zuigen
- 4 reinigingsmodi voor verschillende gebieden
- Het contourvolgende mondstuk past zich aan een ongelijke vloer aan
- De robot detecteert de vuilste gebieden voor een grondigere reiniging
- Eenvoudig schoon te maken filter voor hoge zuigkracht

Reinigt zelfstandig

- Mogelijkheid om schoonmaken 24 uur van tevoren te plannen
- Keert automatisch terug naar het basisstation om op te laden
- Slim detectiesysteem past zich aan aan de omgeving
- Krachtige lithium-ionbatterij voor een gebruikstijd van 130 min.

Maakt schoon waar andere stofzuigers niet kunnen komen

- Superslank ontwerp (6 cm) om zelfs onder laag meubilair te reinigen

Extra accessoires meegeleverd

- Afstandsbediening voor het op afstand bedienen van de robot

Kenmerken

Slim detectiesysteem



De nieuwe robotstofzuiger is uitgerust met het slimme detectiesysteem, een combinatie van slimme chips, maximaal 18 sensoren, gyroscoop en versnellingsmeter, waardoor de robot zelfstandig efficiënt kan reinigen. De robot herkent de omgeving en kiest een optimale schoonmaakstrategie om uw huis zo snel mogelijk schoon te maken. De robot komt niet vast te zitten en keert als dat nodig is terug naar het basisstation.

Planningsfunctie



De nieuwe robotstofzuiger beschikt over een planningsfunctie tot 24 uur. U kunt de stofzuiger dus tot 24 uur van tevoren programmeren.

Automatische terugkeer naar het basisstation



Als de batterij van de Philips robotstofzuiger bijna leeg is, keert de robot automatisch terug naar het basisstation om te laden zodat hij de volgende keer weer klaar is voor gebruik.

Slank ontwerp




Dankzij het slanke ontwerp met een hoogte van slechts 6 cm kan de robot gemakkelijk stof verwijderen onder laag meubilair.

2-staps reinigingssysteem



Zijborstels en een zuigsysteem verwijderen vuil en stof van uw vloer. Het uitblaasfilter vangt fijnere stofdeeltjes op. Het verwijdert vuil en stof.

Eenvoudig schoon te maken filter




Ons uniek ontworpen filter met een extra laag maakt het schoonmaken eenvoudiger dan met conventionele filters. Een filter dat vaak wordt schoongemaakt, zorgt voor een blijvende hoge zuigkracht van de robotstofzuigers.

Stofsensor



Met de stofsensorfunctie kan de robot automatisch de gebieden detecteren waar het meeste stof ligt. De robot blijft daardoor enkele seconden langer in dat gebied voor een grondigere reiniging.

Contourvolgend mondstuk



De robotstofzuiger wordt geleverd met een verplaatsbaar mondstuk dat de contouren van vloeren, vloerbedekking, kleden, enzovoort volgt voor de beste schoonmaakresultaten.

4 reinigingsmodi



4 reinigingsmodi voor verschillende delen van uw huis. De Modus Z-type stuurt de robot in een parallel zigzagpatroon, wanneer deze een relatief grotere ruimte detecteert. De veerkrachtmodus stuurt de robot in een rechte lijn. Wanneer de robot tegen een object botst, zal deze een andere richting kiezen. Met de spiraalmodus beweegt de robot in een spiraalbeweging die steeds groter wordt. De Muurmodus zorgt ervoor dat de robot dicht bij een muur blijft en langs de muur gaat reinigen.

Specificaties

Ontwerp

Kleur: Diepzwart en metallic zilver

Performance

Batterijtype: Li-ion

Geluidsniveau: 58 dB

Batterijvoltage: 12,8 volt

Oplaadtijd: 4 uur

Energieverbruik in stand-by: 0,62 W

Looptijd: 130 minuut/minuten

Filtering

Stofinhoud: 0,25 L

Bruikbaarheid

Reinigingsmodi: 4

Drempelmodus: 13 mm

24-uurs planningsfunctie

Infraroodsensoren

Typen vloeren: Harde vloeren

Slim detectiesysteem: 18 sensoren

Stofsensor

Mondstukken en accessoires

Overige accessoires: Wisselstroomadapter, Zijborstels (1 paar), 1 filter, Basisstation, Afstandsbediening

Afmetingen en gewicht

Afmetingen: 60,1 x 330 mm

Gewicht van het product: 1,73 kg

gewicht inclusief verpakking: 3,2 kg

