

PHILIPS

Aspirator cu sac

Performer Expert

5 l

Super Parquet

FC8728/09



Performanță completă

Consum de energie redus

Noul Philips Performer Expert asigură cele mai ridicate rate de aspirare a prafului* de pe toate tipurile de podele datorită tehnologiei Airflow Max și capului de aspirare unic TriActiveMax, conceput special pentru depunerile mari de praf. Rezultate de curățare grozave, chiar și după ce se umple sacul!

Rezultate de curățare remarcabile

- Tehnologie AirflowMax revoluționară pentru performanță extremă
- Motor eficient energetic pentru rezultate puternice
- Noul cap de aspirare TriActiveMax 3 în 1 maximizează colectarea prafului

Extraordinară comoditate

- Capacitate sac de praf 5 l pentru o curățare mai îndelungată
- Capul de aspirare DiamondFlex se rotește la 180° pentru a curăța în jurul obiectelor
- Telecomandă cu tehnologie wireless IR, astfel încât nu mai trebuie să te apleci
- Kit de curățare pentru domiciliu - un set complet de accesorii

Sistem antialergic integrat

- HEPA13 cu HEPA AirSeal reține peste 99% din praf
- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF
- s-bag Ultra Long Performance captează chiar mai multe particule fine de praf



Repere

Tehnologie AirflowMax



Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de aer, permițând desfacerea uniformă a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar și pe măsură ce sacul se umple!

Motor cu eficiență ridicată



Motorul eficient energetic a fost perfecționat, pentru a folosi mai puțină energie astfel încât să genereze un debit de aer mai mare.

Cap de aspirare TriActiveMax



Capul de aspirare TriActiveMax cu acțiuni de curățare 3 în 1 acoperă perfect podeaua pentru a maximiza colectarea prafului. 1) Deschide ușor covorul cu talpa specială, pentru a îndepărta praful până în profunzime. 2) Aspiră elemente mari cu orificiul mare din partea frontală. 3) Șterge praful și murdăria de pe mobilă și de pe pereți cu cele două perii laterale.

Capacitate sac de praf 5 l



Compartimentul de praf de 5 l special conceput îți permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curățare mai îndelungată.

Cap de aspirare DiamondFlex



Capul de aspirare DiamondFlex este accesoriul ideal pentru curățare în jurul obiectelor și în colțurile greu accesibile. Capul are un mecanism de rotire la 180° și o funcție de memorare care îl readuce automat în poziția inițială.

Telecomandă cu mâner ergonomic



Cu noua telecomandă, poți opri aspiratorul și poți modifica setările de aspirare fără a merge lângă aparat și a întrerupe curățarea. Butoanele de comandă sunt amplasate comod pe mânerul ergonomic, iar semnalele se trimit către aspirator prin tehnologie wireless cu infraroșu. Pentru o curățare mai comodă și mai ușoară!

Kit de curățare pentru domiciliu



Aspiratorul este echipat cu un set complet de accesorii, adaptate fiecărei nevoi: (1) Accesoriu universal (2) Accesoriu pentru perdele (3) Cap de aspirare pentru perne (4) Accesoriu extra lung pentru spații înguste (5) Cap de aspirare pentru calorifere (6) Accesoriu pentru locuri greu accesibile (7) Cap de aspirare mic/perie 2 în 1 (8) Accesoriu pentru spații înguste

Filtru antialergic HEPA13



Filtrul HEPA13 și AirSeal captează chiar și cel mai fin praf înainte ca aerul să fie evacuat înapoi, pentru un mediu curat și lipsit de praf și aer lipsit de alergeni. Aerul evacuat este chiar mai curat decât aerul din cameră.



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Performanță

Nivel de zgomot: 78 dB
Putere de intrare (IEC): 650 W
Flux de aer (max): 30,2 l/s l/s
Vid (max): 16,3 kPa

Design

Culoare: Roșu crom

Filtrare

Capacitate praf: 5 l
Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long Performance
Filtru de evacuare: HEPA 13
Filtru pentru motor: Microfiltru cu trei straturi Etanșare HEPA

Ușurință în utilizare

Rază de acțiune: 11 m
Lungime cablu: 8 m
Control energie: Telecomandă
Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
Cuplaj tub: SmartLock
Model roți: Cauciuc
Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală
Indicator umplere sac de praf

Capete de aspirare și accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActiveMax
Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare DiamondFlex, Cap de aspirare pentru podele

dure

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, 2-în-1 perie/cap de aspirare mic

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate și dimensiuni

Greutate produs: 5 kg
Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 310 x 300 mm

