

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Expert

5 l

Odličen za sesanje parketa

FC8728/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Expert je prejel najvišje ocene za pobiranje prahu* na vseh vrstah tal zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in edinstvenemu nastavku TriActiveMax, zasnovanem za najučinkovitejše pobiranje prahu. Izvrstni rezultati čiščenja, tudi ko je vrečka polna.

Izjemni rezultati čiščenja

- Revoluciona tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo
- Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

Izjemno priročno

- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje
- Nastavek DiamondFlex se vrti za 180 ° in doseže prostore za predmeti
- Daljinski upravljalnik za sesanje brez sklanjanja z IR brezžično tehnologijo
- Popoln komplet dodatkov za komplet za čiščenje doma

Vgrajen protialergijski sistem

- Filter HEPA13 s tesnilom HEPA AirSeal zadrži več kot 99 % prahu
- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah



asimpleswitch.com

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Visokozmogljiv motor



Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.

Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih koticov. 2) Večje delce poseša z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbližje pohištvu in stenam.

Zmogljivost za prah 5 l



Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Nastavek DiamondFlex



Nastavek DiamondFlex je popolno orodje za sesanje koticov za predmeti in teže dostopnih kotov. Nastavek ima vgrajen mehanizem, ki omogoča vrtenje za 180°, in funkcijo pomnjenja, ki zagotavlja samodejni povratek v začetni položaj.

Daljinski upravljalnik na ergonomskem ročaju



Z novo funkcijo daljinskega upravljanja lahko vklopite in izklopite sesalnik ali nastavite moč sesanja, ne da bi se morali vrniti k posodi in prekiniti čiščenje. Gumbi za upravljanje so nameščeni na priročnem ergonomskem ročaju, signali pa prek infrardeče brezžične tehnologije potujejo do posode. Za udobnejše in enostavnejše čiščenje.

Komplet za čiščenje doma



Sesalnik je opremljen s celotnim kompletom dodatkov, zasnovanih za vse vrste uporabe: (1) univerzalni nastavek (2) nastavek za zavese (3) nastavek za blazine (4) izredno dolgi ozki nastavek (5) nastavek za radiator (6) nastavek za dolg doseg (7) mali nastavek/krtača 2-v-1 (8) ozki nastavek

Protialergijski filter HEPA13



Filter HEPA 13 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najbolj drobne delce prahu, kar zagotavlja okolje brez prahu in čist zrak brez alergenov. Izhodni zrak je čistejši od zraka v prostoru.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zmogljivost

Glasnost: 78 dB

Vhodna moč (IEC): 650 W

Pretok zraka (najv.): 30,2 l/s l/s

Vakuum (najv.): 16,3 kPa

Zasnova

Barva: Krom, rdeča

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 5 L

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo

Izhodni filter: HEPA 13

Filter motorja: Trislojni mikrofilter

HEPA Air Seal

Uporabnost

Območje delovanja: 11 m

Dolžina kabla: 8 m

Regulator moči: Daljinski upravljalnik

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Cevni spoj: SmartLock

Vrsta kolesc: Gumijasta

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Indikator polne komore za prah

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax

Dodaten nastavek: Nastavek DiamondFlex, Nastavek za trda tla

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm

