

Odkurzacz workowy

FC8743



Maksymalna wydajność, minimalny hałas

Przechwytuje i zatrzymuje ponad 99,99%* kurzu i alergenów

Korzyści

Doskonała efektywność

- Wysoka efektywność przy niskim zużyciu energii
- Nasadka do parkietów chroni podłogi przed zarysowaniem
- Mała, obrotowa turboszczotka do łatwego usuwania sierści, okruszków i kurzu

Sprzątanie bez wysiłku

- Odkurzaj po cichu o dowolnej porze, nie przeszkadzając nikomu
- Przewód o długości 12 m umożliwia odkurzanie w bardziej oddalonych miejscach bez przełączania wtyczki
- Duża komora o pojemności 4 l umożliwia rzadsze zmienianie worków

- Szczotka zintegrowana z uchwytem zawsze gotowa do użycia

Przyjazny alergikom

- Filtr antyalergiczny zatrzymuje 99,9% kurzu — ma znak jakości ECARF
- Łatwe w użyciu worki s-bag wytrzymują do 50% dłużej

Jakość, której możesz zaufać

- Wyprodukowano w Europie, by zapewnić jakość, której możesz zaufać

PHILIPS

Cechy

Etykieta energetyczna A+AAA



Ten odkurzacz został stworzony z myślą o uzyskaniu najwyższej wydajności przy niskim zużyciu energii. Jest to urządzenie klasy energetycznej A+ zgodnie z etykietą energetyczną obowiązującą w UE. Klasa A obowiązuje wszystkie kategorie wymienione na etykiecie: czyszczenie dywanów, skuteczność odkurzania podłóg twardej i reemisja kurzu.

Nasadka do parkietów chroniąca przed zarysowaniami



Miękkie włosie nasadki do parkietów umożliwia delikatne odkurzanie i chroni drewniane podłogi przed zarysowaniem.

Miniturboszczotka



Miniturboszczotka szybko usuwa sierść, kłaczki i kurz z kanap, poduszek i innych tkanin. Idealnie nadaje się dla posiadaczy zwierząt.

Ciche odkurzanie



Ten odkurzacz został zaprojektowany z myślą o niskim poziomie hałasu — można z niego korzystać w dowolnym momencie, bez przeszkadzania innym osobom w domu. Urządzenie jest wyposażone w zoptymalizowane kanały powietrza, osłony tłumiące i cichy silnik, co umożliwia ciche odkurzanie. Urządzenie ma certyfikat Quiet Mark.

12-metrowy zasięg



Dzięki zasięgowi 12 m od wtyczki do nasadki odkurzacz umożliwia dłuższe odkurzanie bez przełączania wtyczki.

Duża komora o pojemności 4 l



Duża komora na kurz umożliwia zapelnienie worka do jego maksymalnej pojemności 4 l, zanim będzie trzeba zmienić worek.

Miękka szczotka w zasięgu ręki



Szczotka do odkurzania została wbudowana w uchwyt, dzięki czemu zawsze jest pod ręką podczas odkurzania mebli, powierzchni płaskich i tapicerki.

Filtr antyalergiczny



Filtr Clean Air zatrzymuje 99,9% drobnych cząstek kurzu, takich jak pyłki, roztocza czy sierść zwierząt, dzięki czemu zaspakają potrzeby alergików i innych osób wymagających wyższego poziomu higieny. Odkurzacz otrzymał certyfikat ECARF jako przyjazny alergikom.

Łatwe w użyciu worki s-bag



Worki s-bag wytrzymują do 50% dłużej i pozwalają na utrzymanie mocy ssania odkurzacza do czasu zapelnienia worka. Jeden typ worka pasuje do wszystkich modeli i jest wyposażony w mechanizm uszczelniający umożliwiający wyrzucenie worka bez bałaganu.

Wyprodukowano w Europie



Ten produkt został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany w Europie, dzięki czemu masz pewność, że jest on najwyższej jakości.

Performer Silent

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Wydajność

Moc wejściowa (IEC)	650 W
Poziom głośności	66 dB

Filtr wylotowy	Filtr antyalergiczny
Filtr silnika	Mikrofiltr

Parametry użytkowe

Zasięg działania	12 m
Uchwyt do przenoszenia	U góry i z przodu
Długość przewodu	9 m
Wskaźnik zapelnienia worka na kurz	Tak
Typ rury	Metalowa, dwuczściowa rura teleskopowa
Typ kółek	Gumowe
Łączenie rury	SmartLock
Regulacja mocy	Elektroniczna, na urządzeniu

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie	Szczelinówka Nasadka mała Zintegrowana szczotka
Dodatkowa nasadka	Nasadka do parkietów Miniturboszczotka
Standardowa nasadka	Uniwersalna nasadka

Zrównoważony rozwój

Opakowanie	> 90% materiału z odzysku
Instrukcja obsługi	100% papier przetworzony

Wykończenie

Kolor	Pawi błękit
-------	-------------

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W)	470 × 320 × 280 mm
Waga produktu	5,4 kg

Filtracja

Typ worka na kurz	s-bag Ultra Long Performance
Pojemność pojemnika na kurz	4 L

* zbieranie kurzu na twardych podłogach (IEC62885-2) i filtracja bardzo drobnych cząsteczek o rozmiarze zaledwie 0,3 µm, zgodnie z etykietą energetyczną UE



Dane wkrótce ulegną zmianie
2019, Luty 14
Version: 1.0.1
EAN: 08710103890812

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com