

PHILIPS

Odkurzacz
automatyczny/robot


SmartPro Compact

Nasadka TriActive XL


Wąska konstrukcja (6 cm)

System z 4 kołami

130 min pracy



FC8774/01



Najwyższa efektywność, inteligentne odkurzanie

Dokładne odkurzanie — teraz 2 razy szybciej*

Odkurzacz automatyczny Philips SmartPro Compact odkurza 2 razy szybciej dzięki nasadce TriActive XL o wyjątkowo dużej szerokości. Z kolei dzięki systemowi Smart Detection odkurzacz automatyczny wybiera najlepszą strategię, aby dokładnie wyczyścić podłogi.

Dokładne czyszczenie

- Nasadka TriActive XL o bardzo dużej szerokości
- 4 tryby odkurzania dostosowane do pomieszczeń
- 2 wyjątkowo długie szczotki do odkurzania narożników

Odkurza tam, gdzie inne odkurzacze nie docierają

- Wąska konstrukcja (6 cm) pozwalająca czyścić podłogę pod niskimi meblami
- System z 4 kołami ułatwiający pokonywanie progów

Czyści samodzielnie

- System Smart Detection dostosowuje sposób czyszczenia do otoczenia
- Czujniki podczerwieni zapobiegające wpadaniu na przeszkody
- Możliwość zaplanowania odkurzania z 24-godzinnym wyprzedzeniem
- Urządzenie automatycznie wraca do stacji dokującej w celu naładowania
- Pilot zdalnego sterowania do obsługi odkurzacza z większej odległości
- Akumulator litowo-jonowy o dużej mocy zapewnia 130 minut pracy

Zalety

Nasadka TriActive XL



Nasadka TriActive XL daje możliwość skutecznego i dokładnego odkurzania, teraz 2 razy szybciej dzięki: 1. Bardzo szerokiej nasadce, która czyści dwa razy większą powierzchnię za jednym razem. 2. Trzem otworom ssącym zbierającym kurz z przodu i po bokach. 3. Elastycznej listwie zbierającej kurz pozostały z tyłu.

4 tryby odkurzania

Dzięki 4 trybom odkurzania odkurzacz automatyczny może wybierać skuteczną i efektywną strategię odkurzania danego pomieszczenia.

2 wyjątkowo długie szczotki

Dzięki 2 wyjątkowo długim szczotkom odkurzacz automatyczny zgarnia kurz i brud z narożników i cokołów, czyszcząc miejsca, do których inne roboty nie docierają.

Wąska konstrukcja



Dzięki swojej wąskiej konstrukcji i wysokości wynoszącej zaledwie 6 cm odkurzacz automatyczny może łatwo docierać pod meble i usuwać zgromadzony tam kurz.

4-kołowy system jazdy

Nowy odkurzacz SmartPro Compact z nasadką TriActive XL jest wyposażony w 4-kołowy system jazdy, podczas gdy tradycyjne odkurzacze automatyczne mają zaledwie 2 koła. Ułatwia to odkurzaczowi automatycznemu pokonywanie progów.

System Smart Detection



Odkurzacz automatyczny jest wyposażony w system Smart Detection, czyli połączenie inteligentnych chipów, żyroskopu i akcelerometru, dzięki któremu urządzenie skutecznie samo sprząta. Robot poznaje otoczenie i wybiera optymalną strategię czyszczenia, która umożliwia jak najszybsze posprzątanie domu. Urządzenie nie blokuje się i w razie konieczności wraca do stacji dokującej.

Czujniki podczerwieni




Odkurzacz automatyczny firmy Philips jest wyposażony w 6 czujników podczerwieni umożliwiających wykrywanie i unikanie przeszkód, takich jak ściany, lampy lub przewody, aby urządzenie mogło bezpiecznie wyczyścić podłogi. Nareszcie dom może być czysty bez Twojego udziału.

Funkcja planowania



Nowy odkurzacz automatyczny oferuje funkcję planowania dobowego, która umożliwia zaplanowanie następnego sprzątania z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Automatyczny powrót do stacji dokującej



Gdy akumulator odkurzacza automatycznego Philips jest prawie wyczerpany, urządzenie automatycznie wraca do stacji dokującej, aby się naładować i przygotować do następnego sprzątania.

Pilot zdalnego sterowania



Pilot umożliwia sterowanie odkurzaczem z większej odległości i wykonywanie kilku czynności. Można sprawić, że odkurzacz ruszy, zatrzyma się, można poprowadzić go w dowolne miejsce, zmienić ścieżkę sprzątania oraz nakazać odkurzaczowi powrót do stacji dokującej.

Wydajny akumulator litowo-jonowy



Wydajny akumulator litowo-jonowy ma dłuższy okres eksploatacji i ładuje się szybciej niż standardowe akumulatory. Nowy odkurzacz automatyczny pracuje nawet przez 130 min.

Dane techniczne

Wydajność

Rodzaj baterii/akumulatora: Li-Ion
Napięcie baterii: 12,8 V
Czas ładowania: 4 godzin
Czas pracy: 130 minuta(y)
Poziom głośności: 58 dB

Parametry użytkowe

Wskaźnik zapelnienia worka na kurz
Planowanie dobowe
Czujnik kurzu
Typy podłóg: Twarde podłogi

System Smart Detection: 18 czujników
Pokonywanie progów: 18 mm
Tryby czyszczenia: 4

Wykończenie

Stylistyka: Czujnik schodów
Kolor: Matowy niebieski

Filtracja

Pojemność pojemnika na kurz: 0,30 L
Filtr: Filtr 3M

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy,
Szczotki boczne
Standardowa nasadka: Nasadka TriActive XL
Pozostałe akcesoria: 1 filtr, Pilot zdalnego sterowania, Stacja dokująca

Zrównoważony rozwój

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,62 W

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W): 60,1 x 330 mm
Waga produktu: 1,73 kg

