



- 66dB for stillegående støvsuging
- 750 W
- Sertifisert allergivennlig av ECARF

FC8786/09

## Maksimal ytelse, minimal lyd

Suger opp og beholder 99,9% \* av støv og allergener.

Med bare 66 dB skiller Philips Performer Silent seg som vår mest stillegående støvsuger noensinne. Du holder hjemmet ditt rent og friskt med allergifilteret som suger opp og beholder 99,9% \* av støv og allergener. I tillegg inneholder allergisettet fire separate tilbehør, slik at du kan rengjøre alle overflater grundig, til og med tekstiler.

### Fordeler

#### Overlegen ytelse

- TriActive Pro - vårt beste munnstykke for en dypere rengjøring
- Parkettmunnstykket beskytter gulvet mot riper
- Allergisettet rengjør alle overflater for et sunnere hjem
- 99,9 % støvoppsamling\* gir deg høy rengjøringsytelse
- 750 W motor for kraftig sugsevne

#### Rengjøring uten anstrengelse

- Støvsug når som helst, uten å forstyrre andre

- Ergonomisk håndtak med fjernkontroll
- Nå lengre med en rekkevidde på tolv meter
- Myk børste integrert i håndtaket
- Stor kapasitet på fire liter betyr færre utskiftinger av pose

#### Allergivennlig

- ECAR-sertifisert allergifilter - fanger opp 99,9% av alt støv

**PHILIPS**

## Performer Silent

### Funksjoner

#### Støvsug når som helst, uten å forstyrre andre



Denne støvsugeren er designet for minimalt lydnivå, og med bare 66 dB kan du støvsuge når som helst uten å forstyrre noen andre hjemme. Produktet har optimalisert luftkanaler, buffere og en stille motor, slik at du får en støvsuger som er sertifisert av Quiet Mark.

#### ECAR-sertifisert allergifilter - fanger opp 99,9% av alt støv



Filtersystemet for ren luft fanger opp 99,9% av alt fint støv - inkludert pollen, kjæledyrhår og støvmidd - for allergikere og andre som trenger høyere hygienivå. Sertifisert allergivennlig i henhold til ECARF.

#### TriActive Pro - vårt beste munnstykke for en dypere rengjøring



Det nye TriActive Pro-munnstykket er Philips beste for dyp rengjøring på tepper og harde gulv. Munnstykket kommer tett på gulvet og trenger dypt inn i tepper, slik fanger den selv det fineste støvet.

#### Parkettmunnstykket beskytter gulvet mot riper



Den myke børsten i parkettmunnstykket rengjør forsiktig og beskytter dine harde gulv mot riper.

#### Allergisettet rengjør alle overflater for et sunnere hjem



Ettersom støv ikke bare samler seg på gulvene, er dette allergisettet perfekt for å rengjøre alle overflater i hjemmet. Med spesialtilbehøret kan du enkelt rengjøre møbler, gardiner og trange plasser. Perfekt for grundig rengjøring og et sunnere hjem.

#### Ergonomisk håndtak med fjernkontroll



Det ergonomiske håndtaket med fjernkontroll har innebygde knapper som enkelt og raskt slår av/på støvsugeren. Du kan også velge hvilken sugesekt du vil ha uten å måtte avbryte rengjøringen.

#### Nå lengre med en rekkevidde på tolv meter



Med en rekkevidde på 12 meter fra kontakt til munnstykke kan du rengjøre lenger uten å trekke ut støpselet.

#### Myk børste integrert i håndtaket




Håndtaket har en innebygd, myk støvbørste som alltid er klar til bruk for møbler og flate overflater.

#### Stor kapasitet på fire liter betyr færre utskiftinger av pose



Støvbeholderen tar opptil fire liter før posen må skiftes ut

#### 99,9 % støvoppsamling\*



Du kan støvsuge 99,9 % av fint støv takket være den kraftige sugesekken og munnstykker med høy ytelse.

## Performer Silent

### Svært effektiv 750 W motor



Den svært effektive motoren har kraftig sugевe og bruker mindre strøm, noe som gir grundig rengjøring hver gang.

## spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

### Ytelse

Inngangseffekt (maks.)	750 W
Inngangseffekt (IEC)	650 W
Lydnivå	66 dB

### Brukervennlighet

Rekkevidde	12 m
Bærehåndtak	Topp og front
Ledningslengde	9 m
Indikator for full støvbeholder	Ja
Rørtype	Todelt teleskoprør i metall
Hjultype	Gummi
Rørkobling	SmartLock
Effektkontroll	Fjernkontroll

### Utforming

Farge	Isbreblå
-------	----------

### Filtrering

Støvposetype	s-bag Ultra Long Performance
Støvkapasitet	4 L
Utblåsningsfilter	Allergifilter
Motorfilter	Mikrofilter

### Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med	Fugemunnstykke Lite munnstykke Integrert børste Allergisett
-------------------------	--

Ekstra munnstykke	Parkettmunnstykke
Standardmunnstykke	TriActive Pro

### Bærekraft

Emballasje	> 90 % resirkulerte materialer
Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir

### Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H)	470 x 320 x 280 millimeter
Vekt, produkt	5,4 kg

### Mål, emballasje

Høyde	30,00 cm
Bredde	59,00 cm
Dybde	39,00 cm
Nettovekt	8,80 kg
Bruttovekt	10,20 kg
EAN	08710103860563
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	PL
Harmonisert system-kode	850811

\* plukker opp støv på harde tregulv (IEC62885-2) og filtrerer partikler så små som 0,3 µm

\* 99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).



data kan endres  
2019, August 2

Version: 9.3.1  
EAN: 08710103860563

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)