

PHILIPS

智能自动真空吸尘器

SmartPro Easy

纤薄设计

3 重清洁系统

湿拖



FC8794/82



性能全面，智能清洁

纤薄，可在难以触及的区域吸尘、拖地

只需三步，飞利浦 SmartPro Easy 即可提供稳定、出色的清洁效果：其侧毛刷可清扫所有灰尘，强劲吸力功能可吸收所有灰尘，微纤维可拖擦细小的灰尘。纤薄设计可方便清洁低矮区域.....

全面的清洁效能

- 3 重清洁系统，包括湿拖功能
- 600 帕斯卡高功率，带来强劲的吸力
- 出色的 EPA12 过滤网
- 4 种清洁模式，适应不同区域

自动清洁

- 智能检测系统 2，卓越清洁您的家居环境
- 先进的 24 小时日程计划功能
- 强劲的锂电池，运行时间长达 105 分钟

清洁其他吸尘器无法触及的地方

- 5.8 厘米纤薄设计，可清洁低矮家具下方区域

简单易用

- 单按钮操作
- 方便清空的集尘桶

产品亮点

3 重清洁系统



首先，两个长刷将污垢和灰尘扫入智能自动真空吸尘器的行进路线。然后，得益于强劲马达，吸嘴可清除污垢和灰尘。最后，湿式微细纤维软垫捕捉地板上的微尘，从而显著提升清洁效果。

小巧却很强大



小巧且坚固 - 您的飞利浦智能自动真空吸尘器具有 600 帕斯卡的吸力，因此可使用需要的功率快速清除灰尘和污渍，有效进行清洁。

出色的 EPA12 过滤网



出色的 EPA12 过滤网可捕获空气中至多 99.5% 的灰尘颗粒（由飞利浦实验室进行的测试所得）。这可以将灰尘安全地收集在容器中，有效防止二次产生污染。

4 种清洁模式

根据房间的类型，选择自动真空吸尘器一个或多个清洁模式：自动清洁模式、定点清洁模式、反弹清洁模式或沿墙清洁模式。

多达 23 个传感器；必要时会自动返回底座充电



飞利浦 SmartPro Easy 配有智能检测系统 2，结合智能芯片、多达 23 个传感器和加速器，从而实现高效的自动清洁。智能自动真空吸尘器能够了解环境并选择适合的清洁策略，以尽可能快的速度清洁居室。该吸尘器不会卡住，必要时会自动返回底座充电。

5.8 厘米的纤薄设计



飞利浦智能自动真空吸尘器具有十分紧凑、纤薄的设计，可清洁低矮空间。

预定功能



飞利浦 SmartPro Easy 可提供 24 小时预定功能，您可以提前 24 小时设定下次清洁工作。

单按钮操作



只需将其打开，它就会立即开始清洁地板，使用方便。

方便清空的集尘桶



无须接触灰尘，您便可轻松处理集尘桶中的灰尘。

强劲的锂电池



强劲的锂电池使用寿命长，比普通电池充电时间短。新款智能自动真空吸尘器的运行时间长达 105 分钟。

规格

性能

电池类型: 锂电池
电池电压: 14.8 伏
充电时间: 4 小时
运行时间: 105 分钟
传感器: 23 个传感器
吸力 (最大帕斯卡): 600

可用性

24 小时计划
清洁模式: 4
地板类型: 地毯, 硬地板

设计

颜色: 黑色, 闪电绿

过滤

尘量: 0.4 升
过滤网: EPA 12 滤网

吸尘嘴和附件

包含附件: 交流电源适配器, 充电座, 微细纤维软垫, 侧毛刷, 排风滤网, 遥控器

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料
用户手册: 100%可回收纸

重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 300x300x58.5 毫米
产品重量: 2 千克

