

# PHILIPS

智能自动真空吸尘器

超薄（5 厘米）

2 重清洁系统

XXL 号侧毛刷

50 分钟运行时间

FC8800/82



## 纤巧的自动真空吸尘器为您清洁地板

触及其他吸尘器无法进入的家具下方区域

飞利浦 EasyStar 畅由星智能自动吸尘器可为您清洁地板。采用纤巧设计和长侧毛刷，它能到达墙角和家具下方等容易积累灰尘的地方。为您清洁地板，给您带来高品质的生活。

### 清洁其他吸尘器无法触及的地方

- 纤巧设计，可清洁其他吸尘器无法触及的地方

### 清洁灰尘积聚的地方

- 超长侧毛刷，可清洁灰尘积聚的地方

### 吸附污垢和灰尘

- 2 重清洁系统，可吸附污垢和灰尘

### 自行移动，可避开楼梯和边缘

- 红外线传感器帮助它自动移动以避开楼梯

### 易于使用

- 单键操作，使用非常方便

## 产品亮点

### 单键操作




只需将其打开，它就会立即开始清洁地板，使用极其方便。

### 2重清洁系统

侧毛刷和吸尘器可清除地板上的污垢和灰尘。排风滤网捕捉细小的灰尘颗粒。它还可吸附污垢和灰尘。

### 超长侧毛刷




凭借其超长侧毛刷，吸尘器可以触及角落深处，更加贴近墙壁，从而高效清洁灰尘积聚的地方。

### 红外线传感器

当吸尘器在家中移动时，吸尘器下方的红外传感器可防止其掉入空隙中。它还可以自动移动以避免楼梯和边缘。

### 纤巧外形



自动真空吸尘器高度仅 50 毫米，其纤巧设计可使吸尘器无缝清洁家具下方等容易积累灰尘的地方，清洁其他吸尘器无法触及的地方。

## 规格

### 吸尘嘴和附件

其他附件: 2 x 排风滤网, 交流电源适配器, 侧毛刷 (2 对)

### 设计

颜色: 金属紫红色

### 重量和尺寸

产品重量: 1.3 千克

重量 (含包装): 2.3 千克

产品尺寸 (长x宽x高): 300 x 50 毫米

### 过滤

尘量: 0.2 升

### Performance

电池类型: 14.4 伏镍氢电池/800 毫安时

运行时间: 50 分钟

充电时间: 4 小时

### 可持续发展

待机功耗: 0.7 瓦

### 可用性

地板类型: 实木地板、强化木地板和瓷砖地板

特殊功能: 楼梯探测器

地板类型: 实木地板、强化木地板和瓷砖地板

