

PHILIPS

扫地机器人

超薄（5 厘米）

2 重清洁系统

XXL 号侧毛刷

50 分钟运行时间

FC8800/83



纤巧的自动真空吸尘器为您清洁地板

触及其他吸尘器无法进入的家具下方区域

飞利浦 EasyStar 畅由星智能自动吸尘器可为您清洁地板。采用纤巧设计和长侧毛刷，它能到达墙角和家具下方等容易积累灰尘的地方。为您清洁地板，给您带来高品质的生活。

清洁其他吸尘器无法触及的地方

- 纤巧设计，可清洁其他吸尘器无法触及的地方

清洁灰尘积聚的地方

- 超长侧毛刷，可清洁灰尘积聚的地方

吸附污垢和灰尘

- 2 重清洁系统，可吸附污垢和灰尘

自行移动，可避开楼梯和边缘


- 红外线传感器帮助它自动移动以避开楼梯

易于使用

- 单键操作，使用非常方便


产品亮点

纤巧外形



自动真空吸尘器高度仅 50 毫米，其纤巧设计可使吸尘器无缝清洁家具下方等容易积累灰尘的地方，清洁其他吸尘器无法触及的地方。

超长侧毛刷



凭借其超长侧毛刷，吸尘器可以触及角落深处，更加贴近墙壁，从而高效清洁灰尘积聚的地方。

单键操作



只需将其打开，它就会立即开始清洁地板，使用极其方便。

2 重清洁系统



侧毛刷和吸尘器可清除地板上的污垢和灰尘。排风滤网捕捉细小的灰尘颗粒。它还可吸附污垢和灰尘。

红外线传感器



当吸尘器在家中移动时，吸尘器下方的红外传感器可防止其掉入空隙中。它还可以自动移动以避免楼梯和边缘。

规格

设计

颜色: 闪电橙

Performance

电池类型: 14.4 伏镍氢电池/800 毫安时

充电时间: 4 小时

运行时间: 50 分钟

过滤

尘量: 0.2 升

可用性

地板类型: 实木地板、强化木地板和瓷砖地板

特殊功能: 楼梯探测器

吸尘嘴和附件

其他附件: 1 个排风滤网, 交流电源适配器, 侧毛刷 (1 对)

尺寸和重量

尺寸: 300 x 50 毫米

产品重量: 1.3 千克

重量 (含包装): 2.3 千克

