

PHILIPS

Робот-пылесос

SmartPro Active

3-этапная система очистки

Время работы 120 минут

Съемная насадка для салфеток

Насадка TriActive XL



FC8822/01



Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*

С насадкой TriActive XL и 3-этапной системой очистки

Робот-пылесос Philips SmartPro Active справляется с работой в 2 раза быстрее благодаря насадке TriActive XL без щетинок, высокой мощности всасывания (1800 Па в турборежиме) и 3-этапной системе сухой уборки.

Делает уборку самостоятельно

- ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий
- Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут
- Расписание уборки на всю неделю
- Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий
- Насадка TriActive XL очищает вдвое большую поверхность за одно движение

Дополнительные аксессуары в комплекте

- Дистанционное управление роботом-пылесосом
- Виртуальная стена устанавливает границы, за которые робот-пылесос не может выйти

Тщательная очистка

- 3-этапная система очистки с функцией сухой уборки
- 4 режима для уборки различных участков
- Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки
- ТУРБОРЕЖИМ для высокой мощности всасывания и эффективной уборки

Особенности

ИК-датчики



Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.

Функция составления расписания



Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.

Мощный литий-ионный аккумулятор



Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.

Виртуальная стена



Виртуальная стена представляет собой невидимый барьер, за который робот-пылесос не может выйти. Это позволяет ограничить пространство для уборки в пределах комнаты и не дает прибору наехать на электрические или компьютерные провода, хрупкие объекты и пр. Протяженность виртуальной стены составляет примерно 2 метра.

3-этапная система очистки



Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце съемная насадка для салфеток тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.

Датчик пыли



Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и задерживается в них на несколько секунд дольше для выполнения более тщательной очистки.

4 режима уборки



4 режима для уборки различных участков. При обнаружении относительно большого пространства робот-пылесос выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии, а при соприкосновении с каким-либо предметом выбирается произвольное направление движения. В режиме "По спирали" робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме "Вдоль стен" прибор перемещается по периметру помещения параллельно стенам.

Режим Turbo



Турборежим для высокой мощности всасывания и эффективной уборки.

Пульт ДУ



Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.

Характеристики

Высокое качество

Тип элемента питания: Литийионный

Напряжение батареи: 14,8 В

Время зарядки: 4 часов

Время работы: 120 минут(ы)

Уровень интенсивности звука: 63,4 дБ

Простота использования

Датчик пыли: Да

Система Smart Detection: 25 датчиков

Преодолеваем пороги: 15 миллиметра

Режимы уборки: 4

ИК-датчики: Да

Составление расписания на неделю: Да

Типы напольных покрытий: Ковер, Твердые напольные покрытия

Дизайн

цвет: Серый металлик

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 0,4 л

Насадки и принадлежности

Аксессуары в комплекте: Адаптер питания перем. тока, Виртуальная стена — 1 шт.

Прочие аксессуары: Фильтр — 1 шт., Базовая станция, Боковые щетки (1 пара), Съёмная насадка для салфеток, Салфетки для сухой уборки, Пульт ДУ

Забота об окружающей среде

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,65 Вт

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ): 80 x 330 миллиметра

Вес изделия: 1,95 кг

Вес, включая упаковку: 4,0 кг

Характеристики дизайна

Кольцо: Яркий хром, глянцевое кольцо, электролитическое покрытие

