

PHILIPS

Robotstøvsuger

SmartPro Active

GRATIS smart app

3-trinns rengjøringsystem

120 minutters driftstid

Usynlig vegg



FC8832/01



Komplett ytelse, smart rengjøring

Et rent hjem via smarttelefonen

Philips SmartPro Active-robotstøvsugeren med en intuitiv app sørger for at hjemmet blir rent. Du kan styre den fra hvor enn du er. Takket være TriActive XL-munnstykket med ekstra vid bredde gjør roboten rent dobbelt så raskt.

Rengjør på egen hånd

- Kraftig Li-Ion-batteri for 120 minutter med driftstid
- Vender automatisk tilbake til stasjonen for å lade opp
- Smart Detection-systemet tilpasser rengjøringen til alle miljøer

Grundig rengjøring

- 3-trinns rengjøringsystem inkludert tørmoppfunksjon
- 4 rengjøringsmodi som tilpasser seg ulike områder
- Roboten registrerer de skitneste områdene og rengjør grundigere
- TriActive XL-munnstykke for grundig rengjøring, nå to ganger raskere*
- TURBO-sugemodus for intensiv rengjøring

Få tilbakemeldinger og ta kontroll via den smarte appen

- Enkelt tilpasset rengjøring
- Gratis SmartPro-app
- Umiddelbar tilbakemelding på rengjøringsstatus og vedlikehold
- Smart og avansert kontroll, selv utenfor hjemmet

Høydepunkter

3-trinns rengjøringsystem



Først koster to lange børster smuss og støv inn i robotens vei. Deretter plukker munnstykket opp smuss og støv ved hjelp av den kraftige motoren. Til slutt forsterker moppemunnstykket, som kan klikkes på, rengjøringen ved å samle selv det fineste støvet fra gulvene.

Fire rengjøringsmodi



4 rengjøringsmodi som tilpasser seg ulike områder i hjemmet. Z-modusen fører roboten i et parallelt sikksakk-mønster når den oppdager et relativt stort område. Støtmodusen fører roboten i en rett linje, og når roboten støter på en gjenstand, vil den velge en annen tilfeldig retning. Med spiralmodusen beveger roboten seg i en spiralbevegelse med økende radius. Veggfølge-modusen fører roboten langs og parallelt med veggene.

Støvsensor




Med støvsensorfunksjonen kan roboten automatisk oppdage de områdene der det meste av støvet samler seg, slik at den holder seg i det området noen sekunder ekstra for å gi en grundigere rengjøring.

Kraftig Li-ion-batteri



Det kraftige li-ion-batteriet har en lengre levetid og en kortere ladetid enn vanlige batterier. Den nye robotstøvsugeren kan rengjøre i opptil 120 minutter.

Automatisk tilbakevending til dokkingstasjonen



Når batteriet i Philips-robotstøvsugeren begynner å bli tomt, vender den automatisk tilbake til sin ladestasjon for å lade seg selv. På denne måten blir den klar for neste rengjøring.

Rengjøring tilpasset deg

Hvert hjem er annerledes, og med Philips SmartPro-appen kan du skreddersy rengjøringen helt etter dine egne behov. Du kan angi størrelsen på rommet, rengjøringsintensiteten, rengjøringsmønsteret roboten skal følge og om du trenger en tørmopp for fint støv. Basert på dine valg, vil appen planlegge varigheten på den egendefinerte rengjøringen.

Gratis SmartPro-app

Philips SmartPro-appen gjør det enkelt å bruke den nye robotstøvsugeren fra Philips, og roboten kobles til SmartPro-appen via Wi-Fi. Appen er kompatibel både med Android- og iOS-operativsystemer.

Umiddelbar tilbakemelding

Philips SmartPro-appen vil hjelpe deg med å overvåke rengjøringsfremdriften og gi umiddelbar tilbakemelding. Vi gir deg også tips og triks for å sikre godt vedlikehold av roboten over tid. I tillegg gir appen deg statistikkene fra siste rengjøring.

Kontroll roboten fra hvor som helst

Med Philips SmartPro-appen kan du kontrollere roboten selv om du ikke er hjemme. Du kan planlegge neste rengjøringsøkt når som helst, fra hvor som helst. Du får alltid vite hva roboten gjør på ethvert tidspunkt, og den varsler deg om rengjøringsstatus og eventuelle problemer for å sørge for at huset er rent.

TriActive XL-munnstykke

TriActive-XL munnstykket gir deg effektiv og grundig rengjøring, nå dobbelt så raskt takket være følgende: 1. Det ekstra brede munnstykket dekker dobbelt så mye av gulvet i én bevegelse. 2. De tre sugeinngangene samler opp støv både foran og på sidene. 3. Den fleksible stripen samler opp reststøv bak.

TURBO-sugemodus

Modus med kraftig sugeeffekt for en enda mer intensiv rengjøring.

Smart Detection System



Vår nye robotstøvsuger er utstyrt med Smart Detection-systemet, en kombinasjon av smartkort, et gyroskop og et akselerometer, som gjør at roboten effektivt kan rengjøre på egen hånd. Roboten forstår omgivelsene sine og velger en optimal rengjøringsstrategi for å rengjøre hjemmet så raskt som mulig. Dessuten hjelper seks infrarøde sensorer roboten med å oppdage og unngå hindringer som vegger, lamper eller kabler, slik at gulvene rengjøres skånsomt.

Spesifikasjoner

Ytelse

Batteritype: Li-ion
Batterispenning: 14,8 V
Ladetid: 4 time(r)
Kjøretid: 120 minutt(er)
Lydnivå: 63,4 dB
Vakuum (maks.): 1,764 kPa

Brukervennlighet

Rengjøringsmodi: 4
Tilkobles via Wi-Fi: GRATIS Philips SmartPro Active-app
Infrarøde sensorer
Sensorer: 25
Ukentlig planlegging

Gulvtyper: Teppe, Hardt gulv
Smussensor
Ekstern planlegging

Utforming

Farge: Elektroplatebelagt i skinnende kobber

Filtrering

Støvkapasitet: 0,4 L
Filter: 3M-filter

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: AC-strømadapter, Ladebase, Sidebørster, Usynlig vegg, Ekstra mopp, Utblåsningsfilter x 2
Standardmunnstykke: TriActive XL-munnstykke

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H): 83 x 330 millimeter
Vekt, produkt: 1,95 kg
Vekt, inkl. emballasje: 4 kg

Programvare

Android-kompatibilitet: 4,4 og over
App: Philips SmartPro Active-app
iOS-kompatibilitet: iOS-kompatibilitet: versjon 8.0 og oppover
iPad-kompatibilitet
iPhone®-kompatibilitet: 4s og oppover
OTA-oppdatering (Over-the-air): Aktivert

