

PHILIPS

Robotdammsugare

SmartPro Active

Uppkopplad robotdammsugare

Schemalägg städningen

TriActive XL - extra brett munstycke

Virtuell vägg



FC8832/01



Philips första uppkopplade robotdammsugare Nu är städning bara ett klick bort

Städa hemma via din mobil! Philips SmartPro Active-robotdammsugare med tillhörande app ser till att ditt hem är rent och ger dig full kontroll över din städning på distans. Det extra breda munstycket gör att städningen blir snabb och effektiv, och ett rent hem är nu bara ett klick bort! Med Philips ProActive Robotdammsugare kan du alltid komma hem till ett nystädat hem.

Rengör själv

- Kraftfullt litiumjonbatteri för 120 minuters drifttid
- Återvänder automatiskt till laddningsstationen
- Smart sensor läser av rummet

Grundlig rengöringsprestanda

- Rengöring i 3 smarta steg
- Smart sensor identifierar smutsiga områden
- TriActive-XL munstycke för ytterligare rengöring, nu 2 gånger snabbare *
- Slimmad design för rengöring i låga utrymmen

Få feedback och styr via smart app

- Du kan fjärrstyra även när du inte är hemma
- Ladda ner appen SmartPro


Funktioner

Rengöringssystem i 3 steg



Först sopar två långa borstar in smuts och damm framför robotdammsugaren. Det extra breda munstycket med tre insugshål suger därefter upp damm framifrån och från sidorna för en effektiv städning. En löstagbar torkduk samlar till sist upp eventuellt kvarblivet damm.

Smart sensor identifierar smutsiga områden



Robotdammsugarens inbyggda sensor gör att SmartPro Active kan undvika möbler och andra hinder och stanna för att undvika fall (till exempel nedför trappor). Sensorn gör det även möjligt för robotdammsugaren att upptäcka och memorera smutsiga platser, för att sedan städa extra noggrant där.


Smart sensor läser av rummet



Den inbyggda sensorn ger robotdammsugaren information om hastighet och riktning, så att den kan optimera hur rummet ska rengöras,

oavsett hur rummet ser ut. Sensorn består av en kombination av smarta kretsar, ett gyroskop och en accelerationsmätare, som gör att robotdammsugaren effektivt kan rengöra på egen hand. Robotdammsugaren förstår olika miljöer och väljer en optimal rengöringsstrategi så att ditt hem blir rent så snabbt som möjligt. Sex infraröda sensorer hjälper roboten att upptäcka och undvika hinder som exempelvis väggar, lampor och kablar, så att dina golv rengörs noggrant.

Återvänder automatiskt till laddningsstationen



När batteriet i Philips robotdammsugare börjar bli tomt så återgår den automatiskt till sin laddningsstation för att ladda batterierna.

Kraftfullt litiumjonbatteri



Det kraftfulla litiumjonbatteriet har längre livslängd och kortare laddningstid än vanliga batterier. Den nya robotdammsugaren kan köras i upp till 120 min innan den behöver laddas, och då automatiskt återvänder till laddningsstationen.

TriActive XL-munstycke

Med munstycket TriActive XL städar robotdammsugaren extra effektivt och noggrant. Detta tack vare ett extra brett munstycke som

täcker dubbelt så mycket golvyta i ett drag, de tre insugshålen som samlar upp damm både från framsidan och från sidorna samt torkduken som till sist samlar upp eventuellt kvarblivet damm.

Slimmad design för rengöring i låga utrymmen

SmartPro Active är bara 8,3 cm hög, så den är liten nog att dammsuga under låga möbler och ytor där dammet gärna samlas! Den klarar att ta sig över trösklar och hinder upp till 1,5 cm.

Ladda ner appen SmartPro

Bestäm var och hur din SmartPro Active-robotdammsugare ska städa via din mobil eller surfplatta. Du kan även övervaka städprocessen i realtid och fjärrstyra robotdammsugaren var du än är. Med hjälp av appen kan du anpassa robotdammsugaren så att den städar så som du vill – du kan ställa in dag, tid och område för städningen, samt få notifikationer under städningens gång.

Fjärrkontroll via APP

Med Philips Clean Home+-appen kan du styra roboten även när du inte är hemma. Du kommer alltid att vara medveten om vad roboten gör oavsett tidpunkt, och appen informerar dig om städningsstatusen samt alla eventuella problem i syfte att ge dig visshet om att ditt hus är rent.

Specifikationer

Prestanda

Batterityp: Litiumjon
Batterispänning: 14,8 V
Laddningstid: 4 timmar
Drifttid: 120 minuter
Ljudnivå: 63,4 dB
Uppsugningskraft (max): 1,764 kPa

Användbarhet

Driftslägen: 4
WiFi-ansluten: Philips Clean Home+-appen
IR-sensorer
Sensorer: 25
Veckovis schemaläggning

Typer av Golv: Matta, Hårda golv
Smutssensor
Distansschemaläggning

Design

Färg: Kopparelektropläterade

Filtrering

Dammkapacitet: 0,4 L
Filter: 3M-filter

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: Nätadapter,
Laddningsenhet, Sidoborstar, Osynlig vägg,
Mopptillsats, Utblåsfilter x 2
Standardmunstycke: TriActive XL-munstycke

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 83 x 330 mm
Produktens vikt: 1,95 kg
Vikt inkl. förpackning: 4 kg

Programvara

Kompatibilitet med Android: 4.4 och senare
App: Philips SmartPro Active-app
iOS-kompatibilitet: iOS-kompatibilitet: version 8.0 och senare
iPad-kompatibilitet
iPhone®-kompatibilitet: 4S och senare
Trådlös uppdatering: Aktiverad

