

## Robotstøvsuger

- GRATIS smart app
- 3-trinns rengjøringssystem
- 120 minutters driftstid
- Usynlig vegg

FC8832/01



# Komplett ytelse, smart rengjøring

Et rent hjem via smarttelefonen

Philips SmartPro Active-robotstøvsugeren med en intuitiv app sørger for at hjemmet blir rent. Du kan styre den fra hvor enn du er. Takket være TriActive XL-munnstykket med ekstra vid bredde gjør roboten rent dobbelt så raskt.

## Fordeler

### Rengjør på egen hånd

- Kraftig Li-Ion-batteri for 120 minutter med driftstid
- Vender automatisk tilbake til stasjonen for å lade opp
- Smart Detection-systemet tilpasser rengjøringen til alle miljøer

### Grundig rengjøring

- 3-trinns rengjøringssystem inkludert tørrmoppfunksjon
- 4 rengjøringsmodi som tilpasser seg ulike områder
- Roboten registrerer de skitneste områdene og rengjør grundigere
- TriActive XL-munnstykke for grundig rengjøring, nå to ganger raskere\*

- TURBO-sugemodus for intensiv rengjøring

### Få tilbakemeldinger og ta kontroll via den smarte appen

- Enkelt tilpasset rengjøring
- Gratis SmartPro-app
- Umiddelbar tilbakemelding på rengjøringsstatus og vedlikehold
- Smart og avansert kontroll, selv utenfor hjemmet

# PHILIPS

## Funksjoner

### 3-trinns rengjøringsystem




Først koster to lange børster smuss og støv inn i robotens vei. Deretter plukker munestykket opp smuss og støv ved hjelp av den kraftige motoren. Til slutt forsterker moppemunestykket, som kan klikkes på, rengjøringen ved å samle selv det fineste støvet fra gulvene.

### Fire rengjøringsmodi



4 rengjøringsmodi som tilpasser seg ulike områder i hjemmet. Z-modusen fører roboten i et parallelt sikksakk-mønster når den oppdager et relativt stort område. Støtmodusen fører roboten i en rett linje, og når roboten støter på en gjenstand, vil den velge en annen tilfeldig retning. Med spiralmodusen beveger roboten seg i en spiralbevegelse med økende radius. Veggfølge-modusen fører roboten langs og parallelt med veggene.

### Støvsensor




Med støvsensorfunksjonen kan roboten automatisk oppdage de områdene der det meste av støvet samler seg, slik at den holder seg i det området noen sekunder ekstra for å gi en grundigere rengjøring.

### Kraftig Li-ion-batteri



Det kraftige Li-ion-batteriet har en lengre levetid og en kortere ladetid enn vanlige batterier. Den nye robotstøvsugeren kan rengjøre i opptil 120 minutter.

### Automatisk tilbakevending til dokkingstasjonen



Når batteriet i Philips-robotstøvsugeren begynner å bli tomt, vender den automatisk tilbake til sin ladestasjon for å lade seg selv. På denne måten blir den klar for neste rengjøring.

### Rengjøring tilpasset deg

Hvert hjem er annerledes, og med Philips SmartPro-appen kan du skreddersy rengjøringen helt etter dine egne behov. Du kan angi størrelsen på rommet, rengjøringsintensiteten, rengjøringsmønsteret roboten skal følge og om du trenger en tørrmopp for fint støv. Basert på dine valg, vil appen planlegge varigheten på den egendefinerte rengjøringen.

### Gratis SmartPro-app

Philips SmartPro-appen gjør det enkelt å bruke den nye robotstøvsugeren fra Philips, og roboten kobles til SmartPro-appen via Wi-Fi. Appen er kompatibel både med Android- og iOS-operativsystemer.

### Umiddelbar tilbakemelding

Philips SmartPro-appen vil hjelpe deg med å overvåke rengjøringsfremdriften og gi umiddelbar tilbakemelding. Vi gir deg også tips og triks for å sikre godt vedlikehold av roboten over tid. I tillegg gir appen deg statistikkene fra siste rengjøring.

### Kontroll roboten fra hvor som helst

Med Philips SmartPro-appen kan du kontrollere roboten selv om du ikke er hjemme. Du kan planlegge neste rengjøringsøkt når som helst, fra hvor som helst. Du får alltid vite hva roboten gjør på ethvert tidspunkt, og den varsler deg om rengjøringsstatus og eventuelle problemer for å sørge for at huset er rent.

### TriActive XL-munestykke

TriActive-XL munestykket gir deg effektiv og grundig rengjøring, nå dobbelt så raskt takket være følgende: 1. Det ekstra brede munestykket dekker dobbelt så mye av gulvet i én bevegelse. 2. De tre sugeinngangene samler opp støv både foran og på sidene. 3. Den fleksible stripen samler opp reststøv bak.

### TURBO-sugemodus

Modus med kraftig sugeeffekt for en enda mer intensiv rengjøring.

### Smart Detection System



Vår nye robotstøvsuger er utstyrt med Smart Detection-systemet, en kombinasjon av smartkort, et gyroskop og et akselerometer, som gjør at roboten effektivt kan rengjøre på egen hånd. Roboten forstår omgivelsene sine og velger en optimal rengjøringsstrategi for å rengjøre hjemmet så raskt som mulig. Dessuten hjelper seks infrarøde sensorer roboten med å oppdage og unngå hindringer som vegger, lamper eller kabler, slik at gulvene rengjøres skånsomt.

## SmartPro Active

### spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

#### Ytelse

Batteritype	Li-ion
Batterispenning	14,8 V
Ladetid	4 time(r)
Kjøretid	120 minutt(er)
Lydnivå	63,4 dB
Vakuum (maks.)	1,764 kPa

#### Brukervennlighet

Rengjøringsmodi	4
Tilkobles via Wi-Fi	GRATIS Philips SmartPro Active-app
Infrarøde sensorer	Ja
Sensorer	25
Ukentlig planlegging	Ja
Gulvtyper	Teppe Hardt gulv
Smussensor	Ja
Ekstern planlegging	Ja

#### Utforming

Farge	Elektroplatebelagt i skinnende kobber
-------	---------------------------------------

#### Filtrering

Støvkapasitet	0,4 L
Filter	3M-filter

#### Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med	AC-strømadapter Ladabase Sidebørster Usynlig vegg Ekstra mopp Utblåsningsfilter x 2
Standardmunnstykke	TriActive XL-munnstykke

#### Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H)	83 x 330 millimeter
--------------------------	---------------------

Vekt, produkt	1,95 kg
Vekt, inkl. emballasje	4 kg

#### Programvare

Android-kompatibilitet	4,4 og over
App	Philips SmartPro Active-app
iOS-kompatibilitet	iOS-kompatibilitet: versjon 8.0 og oppover
iPad-kompatibilitet	Ja
iPhone®-kompatibilitet	4s og oppover
OTA-oppdatering (Over-the-air)	Aktivert

#### Mål, emballasje

Høyde	44,00 cm
Bredde	47,50 cm
Dybde	12,00 cm
Nettovekt	1,94 kg
Bruttovekt	2,92 kg
EAN	08710103810094
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	850811

#### Ytre eske

Lengde	49,00 cm
Bredde	13,20 cm
Høyde	45,80 cm
Bruttovekt	3,30 kg
EAN	18710103810091
Antall emballasjer	1

\* Basert på IEC-dekningstesten sammenlignet med FC8800.



data kan endres  
2019, juli 5  
Version: 4.0.1  
EAN: 08710103810094

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)