

PHILIPS

Мешковый пылесос

Performer Ultimate

2200 Вт

Smart

4 л

Умный



FC8924/01



Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки.

Насадка TriActive LED позволяет обнаруживать незаметную пыль

Новый Philips Performer Ultimate — наш самый передовой мешковый пылесос.

Оптимальная производительность

- Технология AirflowMax для неизменно высокой мощности всасывания
- Автоматическое включение и выключение позволяет использовать мощность всасывания только при необходимости
- Сделано в Европе
- TriActive LED для наиболее тщательной уборки
- Входная мощность 2200 Вт

Превосходная тщательная чистка

- Встроенные элементы управления мощностью расположены на рукоятке
- Система хранения насадок для быстрой и тщательной уборки
- Интуитивный цифровой дисплей для эффективного управления
- Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию
- 30 % переработанного пластика

Для людей, чувствительных к аллергенам

- Фильтр HEPA 13
- Мешок для сбора пыли s-bag удерживает еще больше мелкой пыли



Особенности

Автоматическое включение/выключение



Интеллектуальная функция автоматически включает пылесос при использовании и отключает его, когда работа не требуется

Система хранения насадок



Система хранения насадок включает в себя: - щелевую насадку, которая подходит для узких пространств и качественной уборки вдоль плинтуса и в труднодоступных местах, например вентиляционных отверстиях; - насадку для обивки с небольшим плоским наконечником и высокой мощностью всасывания (эта насадка отлично подходит для тканевой мебели).

Интуитивный цифровой дисплей



На интуитивно понятном цифровом дисплее отображается вся необходимая информация: 4 параметра уборки, индикатор заполнения мешка для пыли, индикатор автоматического включения/выключения, — что позволяет в полной мере использовать все возможности пылесоса

Мягкая щетка, всегда готовая к использованию



Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

Пульт ДУ на рукоятке



Благодаря эргономичному пульту ДУ вы можете легко выбирать настройки мощности в соответствии с конкретным случаем и типом напольного покрытия, чтобы сделать уборку более эффективной. Еще одно преимущество пульта ДУ заключается в том, что вам не нужно наклоняться к основному устройству — невероятно простая уборка и неизменно великолепная маневренность.

Фильтр HEPA 13



Удерживает более 99,95 % мелкой пыли, включая аллергены и частицы-раздражители, такие как пыльца и пылевые клещи. Разработано с учетом особых потребностей людей, страдающих от аллергии, а также для людей, которым требуется высокий уровень фильтрации.

TriActive LED



Новая насадка TriActive LED позволяет обнаружить незаметную пыль с помощью первоклассной технологии подсветки пола. Благодаря уникальному резиновому слою бесщеточная насадка не спутывает собранные с пола волосы, предотвращая образование клубков внутри. Плоская конструкция, прилегающая к поверхности, позволяет добраться до многих труднодоступных участков.



ECARF

Подходит для людей, страдающих аллергией, что подтверждено сертификатом Европейского центра исследований проблем аллергии. Чтобы людям с аллергией было комфортно находиться дома, выходящий воздух очищается от 99,95 % аллергенов, включая шерсть кошек и собак, пылевого клеща и пыльцу.



5-летняя гарантия

Пять лет гарантии на электродвигатель При регистрации покупки на веб-сайте Philips в течение трех месяцев

Характеристики

Высокое качество

Входная мощность (IEC): 1800 Вт

Входная мощность (макс.): 2200 Вт

Уровень интенсивности звука: 80 дБ

Мощность всасывания (макс.): 550 Вт

Простота использования

Радиус действия: 11 м

Ручка для переноски: Передний

Тип трубки: Телескопическая алюминиевая трубка из 2 частей

Тип колес: Резина

Соединительная деталь трубки: SmartLock

Регулятор мощности: Управление мощностью на

рукоятке

Цифровой индикатор заполнения мешка для пыли:

Да

Дизайн

цвет: Титаново-серебристый

Фильтрация

Тип мешка для пыли: Ultra Long Performance s-bag

Вместительность пылесборника: 4 л

Выходной фильтр: Фильтр HEPA13

Насадки и принадлежности

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка,

Встроенная щетка, Малая щетка

Стандартная насадка: Насадка TriActive LED

Дополнительные аксессуары: Управление мощностью на рукоятке

Забота об окружающей среде

Упаковка: > 75 % переработанного сырья

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

475 x 300 x 280 миллиметра

Вес изделия: 6,2 кг

