

PHILIPS

Мешковый пылесос

Jewel

2000 Вт

Фильтр HEPA 13

3 л



FC9071/01



Великолепные результаты в одно мгновение

Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Мешковые пылесосы Jewel — это идеальное решение для тех, кому нужны отличные результаты уборки за короткое время. В комплект входит запатентованная насадка TriActive тройного действия.

Красивые полы в одно мгновение

- Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

Эффективная противоаллергенная система

- Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Простая уборка, даже вокруг мебели

- Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Особенности

Мотор мощностью 2000 Вт



Высокоэффективный мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13



Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

Насадка TriActive



Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Характеристики

Дизайн

цвет: Васильковый

Фильтрация

Тип мешка для пыли: s-bag

Выходной фильтр: Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

Вместительность пылесборника: 3 л

HEPA Air Seal: Да

Насадки и принадлежности

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка,

Маленькая насадка

Стандартная насадка: Насадка TriActive

Высокое качество

Воздушный поток (макс): 43 л/с

Входная мощность (IEC): 1800 Вт

Входная мощность (макс): 2000 Вт

Уровень шума (Lc IEC): 76 дБ

Мощность всасывания (макс):

450 Вт

Вакуум (макс): 32 кПа

Простота использования

Ручка для переноски: Передний

Кассета Clean Comfort: Да

Соединительная деталь трубки: Кнопка

Индикатор заполнения мешка для пыли: Да

Регулятор мощности: Электронный переключатель включения

Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей

Тип колес: Пластик

Радиус действия:

10 м

Длина шнура: 7 м

Вес и габариты

Вес изделия: 5,7 кг

