

# PHILIPS

Мешковый пылесос

Performer

2200 Вт

Мощность всасывания 500 Вт

Фильтр HEPA 13



FC9170/02



## Самая высокая всасывающая мощность

Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC917x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли, модели FC917x - это идеальное решение проблемы уборки вашего дома.

### Превосходные характеристики


- Мотор на 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт
- Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли
- Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

### Уборка без усилий

- Благодаря рабочему диапазону до 10 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети
- Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника XXL объемом 4 литра

## Особенности

### Мощная очистка



Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

### Рабочий диапазон до 10 метров



Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.

### Фильтр Allergy H13



Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13\*.

### Долговечные мешки s-bag объемом 4 литра



Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.

### Насадка TriActive



Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздух проходит по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

## Характеристики

### Дизайн

цвет: Серый с голубым оттенком

### Фильтрация

Тип мешка для пыли: s-bag

Выходной фильтр: Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

Вместительность пылесборника: 4 л

HEPA Air Seal: Да

Количество мешков для пыли в комплекте: 4

### Насадки и аксессуары

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка,

Маленькая насадка

Стандартная насадка: Насадка TriActive

### Высокое качество

Воздушный поток (макс): 47 л/с

Входная мощность (IEC): 2000 Вт

Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ

Мощность всасывания (макс):

500 Вт

Вакуум (макс): 34 кПа

### Простота использования

Ручка для переноски: Верхняя и передняя

Кассета Clean Comfort: Да

Соединительная деталь трубки: Кнопка

Индикатор заполнения мешка для пыли: Да

Регулятор мощности: Электронный переключатель включения

Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей

Тип колес: Резина

Радиус действия:

10 м

Длина шнура: 7 м

### Вес и габариты

Вес изделия: 6,3 кг

Размеры изделия (ДхШхВ): 500 x 320 x 280 миллиметра

