

PHILIPS

Мешковый пылесос

Performer

2200 Вт

Пульт ДУ

Фильтр HEPA 13

Паркетная насадка



FC9176/02



Самая высокая всасывающая мощность

Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC917x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли, модели FC917x - это идеальное решение проблемы уборки вашего дома.

Исключительное качество очистки

- Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

Эффективная противоаллергенная система

- Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Продолжительный сбор пыли

- s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

Регулировка мощности всасывания одним нажатием

- Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания

Идеальная чистка твердых поверхностей

- Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи

Особенности

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13



Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

s-bag размера XXL 4 литра



Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

Удобный пульт ДУ



Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания — простое управление одним нажатием и избавление от необходимости наклоняться.

Насадка Super Parquet




Насадка Super Parquet позволяет очищать полы с твердыми поверхностями различных типов за один прием, не опасаясь их повредить. Благодаря всасывающей мощности пылесоса и поглощающей способности дисков из микроволокна обеспечиваются максимальные результаты без применения моющих средств или щеток.

Насадка Tri-active



Эта уникальная насадка обладает аэродинамическим дизайном, обеспечивающим максимальную эффективность очистки, и оснащена боковыми щетками для уборки в углах и вдоль изогнутых стен. Ее большое фронтальное отверстие предназначено для крупного мусора. Каждое движение этой насадкой обеспечивает блестящие результаты!

Мотор мощностью 2000 Вт



Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.

Характеристики

Дизайн

цвет: Прозрачный угольно-черный

Высокое качество

Воздушный поток (макс): 47 л/с
Входная мощность (IEC): 2000 Вт
Входная мощность (макс): 2200 Вт
Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ
Мощность всасывания (макс.): 500 Вт
Вакуум (макс): 34 кПа

Фильтрация

Тип мешка для пыли: s-bag
Выходной фильтр: Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 HEPA Air Seal: Да
Вместительность пылесборника: 4 л
Количество мешков для пыли в комплекте: 4

Простота использования

Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
Индикатор заполнения мешка для пыли: Да
Кассета Clean Comfort: Да
Соединительная деталь трубки: Кнопка
Система хранения: К нижней и задней панелям
Тип колес: Резина
Регулятор мощности: Электронное на ручке
Радиус действия: 10 м
Длина шнура: 7 м

Насадки и принадлежности

Стандартная насадка: Насадка TriActive
Дополнительная насадка: Насадка Super Parquet
Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка

Вес и габариты

Вес изделия: 6,3 кг

