

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

PerformerPro

2000 W

Tehnologija AirflowMax

Za nego živali

FC9187/01



Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna* z motorjem moči 2000 W in zmogljivostjo za prah 5 l

Philips PerformerPro z zmogljivim 2000 W motorjem in posebej zasnovano komoro za prah vedno zagotavlja močan zračni tok za največjo moč sesanja. Za odlične rezultate čiščenja, tudi ko je vrečka polna.*

Odlično čiščenje

- 2000 W motor z največjo močjo sesanja 450 W
- Revoluciona tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja
- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje
- Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1

Izjemno učinkovito filtriranje zraka

- Mikrofilter AFS za čist zrak
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

Izjemni rezultati pri čiščenju pohištva in zaves

- Vrtljiva majhna turbo krtača za preprosto odstranjevanje dlak in prahu

Priročnost

- Cev z vrtljivim priključkom 360Flex za enostavno premikanje
- Spoj SmartLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- Izjemno dolg ročaj z zračnim drsnikom za večji doseg

Značilnosti

2000 W motor



2000 W motor proizvaja moč sesanja 450 W za odlične rezultate čiščenja.

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na 3 različne načine: 1) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce. 2) Izboljšan pretok zraka skozi nastavek zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Majhna turbo krtača



Majhna turbo krtača hitro odstranjuje (živalske) dlake, kosme in prah s kavčev, blazin in drugih tkanin. Ta krtača je idealna za lastnike domačih živali.

Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo



Vrečka Philips s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo iz petih plasti visokokakovostnega nespriemljivega materiala zajame tudi najbolj drobne delce prahu. Odlično filtriranje zagotavlja boljše čiščenje in čistejši zrak v vašem domu. Večplastno filtriranje ohranja tudi visoko moč sesanja sesalnika med celotno življenjsko dobo vrečke. Vrečko s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo je neodvisno preizkusila in potrdila organizacija TÜV Rheinland Group in ima dokazano do 80 % daljšo življenjsko dobo kot standardna vrečka za prah.

Zmogljivost za prah 5 l



Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Specifikacije

Zasnova

Barva: Rdeča

Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 47 l/s
Vhodna moč (IEC): 1800 W
Vhodna moč (najv.): 2000 W
Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB
Moč sesanja (najvišja): 400, 450 W
Vakuum (najv.): 34 kPa

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo

Izpušni filter: Mikrofilter

Filter motorja: Troplastno

Zmogljivost za prah: 5 l

Uporabnost

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Ročaj: Ergonomski ročaj z zračnim drsnikom

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Indikator napolnjenosti vrečke

Cevni spoj: SmartLock

Pomoč pri shranjevanju: Navpično in vodoravno

Vrsta kolesc: Gumijasta

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Območje delovanja: 9 m

Dolžina kabla: 6 m

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Dodatni nastavek: Mini turbo krtača

Nastavki: Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5,0 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm

