

PHILIPS

Aspirator cu sac

PerformerPro

5 l

FC9197/91



Performanță completă

Consum de energie redus

Cu motorul său puternic, eficient energetic și tehnologia AirflowMax, aspiratorul Philips PerformerPro menține un flux de aer foarte ridicat, oferindu-ți putere mare de aspirare. Pentru rezultate excelente de curățare, chiar și pe măsură ce sacul se umple!

Rezultate de curățare remarcabile

Sistem antialergic integrat

- Poate fi utilizat de către persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF
- HEPA13 cu HEPA AirSeal reține peste 99% din praf
- s-bag Ultra Long Performance captează chiar mai multe particule fine de praf



asimpleswitch.com

Repere

Certificat ECARF



Acest aspirator cu filtrare HEPA 13 este certificat pentru a putea fi utilizat de către persoanele cu alergii de către Fundația Europeană de Cercetare Alergii. Filtrul HEPA 13 purifică aerul evacuat cu până la 99,95% de alergenii precum: păr de pisică și de câine, acarieni sau polen, pentru un mediu fără alergii.

Filtru antialergic HEPA13

Filtrul HEPA13 și AirSeal captează chiar și cel mai fin praf înainte ca aerul să fie evacuat înapoi, pentru un mediu curat și lipsit de praf și aer lipsit de alergeni. Aerul evacuat este chiar mai curat decât aerul din cameră.

Saci s-bag Ultra Long Performance

Menține performanțe ridicate de curățare pentru o perioadă mai lungă de timp grație sacului s-bag XXL Ultra Long Performance de 5 litri. Fabricat dintr-un material premium, cu mai multe straturi, care previne înfundarea, sacul s-bag Ultra Long Performance garantează o putere excelentă de aspirare și filtrare, care durează până la 80% mai mult decât un sac standard.

Specificații

Performanță

Nivel de zgomot: 78 dB
Putere de intrare (IEC): 650 W
Flux de aer (max): 30,2 l/s
Vid (max): 16,3 kPa

Filtrare

Capacitate praf: 5 l
Model sac de praf: Saci s-bag Ultra Long Performance

Ușurință în utilizare

Rază de acțiune: 11 m
Lungime cablu: 8 m
Control energie: Parte electronică pe aparat
Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
Cuplaj tub: SmartLock
Model roți: Cauciuc
Mâner pentru transport: Partea superioară și frontală

Capete de aspirare și accesorii

Duză principală: Cap de aspirare TriActiveMax
Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare pentru podele dure
Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, 2-în-1 perie/cap de aspirare mic
Depozitare accesorii: Pe clema tubulară

Greutate și dimensiuni

Greutate produs: 5 kg
Dimensiunile produsului (L x l x H): 500 x 310 x 300 mm

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.