

PHILIPS

Безмешковый пылесос

Marathon

2200 Вт

Мощность всасывания 400 Вт

Фильтр HEPA 13

FC9205/01



Профессиональная уборка

С мощным непрерывным всасыванием

Безмешковый пылесос Marathon с новой технологией циклонной фильтрации от Philips гарантирует постоянную мощность всасывания. Особый дизайн и мотор 2200 Вт обеспечивают самую высокую мощность всасывания среди пылесосов этого типа.

Неизменно идеальные результаты очистки

- 2200 Вт, максимальная мощность всасывания 400 Вт
- Высокопроизводительный циклонный фильтр для долгой мощности всасывания

Эффективная противоаллергенная система

- Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %

Простая уборка, даже вокруг мебели

- Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Удлиненная трубка для удобства уборки

- Радиус действия пылесоса составляет 11 м, что позволяет убирать большее пространство с меньшими усилиями

Система очистки фильтра

- Очистка фильтра вручную


Особенности

Всегда мощное всасывание



Технология Cyclone Filter поддерживает высокий уровень всасывающего усилия пылесоса Marathon, в то время как обычные пылесосы быстро теряют мощность после заполнения фильтров.

2200 Вт, макс. мощн. всасывания 400 Вт



2200 Вт, максимальная мощность всасывания 400 Вт

Насадка TriActive



Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Радиус действия — 11 м

Большой радиус действия пылесоса Philips обеспечивает удобство во время уборки.

Ручная очистка фильтра

Очистка фильтра вручную

Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13



Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает до 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении свежим и чистым.

Характеристики

Дизайн

цвет: Ярко-красный

Фильтрация

Выходной фильтр: Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

Вместительность пылесборника: 2 л

HEPA Air Seal: Да

Насадки и принадлежности

Аксессуары: Щелевая насадка, Маленькая насадка

Хранение принадлежностей: На рукоятке

Стандартная насадка: Насадка TriActive

Performance

Воздушный поток (макс): 42 л/с

Входная мощность (IEC): 2000 Вт

Входная мощность (макс): 2200 Вт

Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ

Мощность всасывания (макс.):

400 Вт

Вакуум (макс): 33 кПа

Простота использования

Ручка для переноски: Верхняя и передняя

Соединительная деталь трубки: Кнопка

Регулятор мощности: Электронный переключатель включения

Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей

Тип колес: Резина

Радиус действия:

11 м

Длина шнура: 8 м

Вес и габариты

Вес изделия: 7,2 кг

