

Philips Marathon  
Stofzuiger zonder zak met  
TriActive-mondstuk

**2200 W**  
440 W zuigkracht  
Wasbaar HEPA 13-filter  
Parquet, AutoClean

**FC9225/01**



## Betere, langdurigere prestaties

Zelfreinigend filter, geen zak vereist

De Philips Marathon-stofzuiger zonder zak biedt zeer sterke reinigingsprestaties dankzij zijn automatische filterreinigingssysteem.

### **Steeds weer optimale reinigingskracht**

- AutoClean-filter optimaliseert zuigkracht

### **Schoonmaakperfectie**

- Motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 440 watt

### **Uiterst effectief antiallergisch systeem**

- HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 13-filter

### **Reinigt moeiteloos rondom meubels**

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking
- Extra Parquet-mondstuk voor bescherming tegen krassen

### **Extra groot bereik voor ultiem gebruiksgemak**

- Schonere met minder inspanning

# PHILIPS


## Kenmerken

### AutoClean-filter




Na elke schoonmaakbeurt drukt u op de knop waardoor het stof grondig uit de filterplooiën wordt geschud en in de stofemmer terecht komt. De luchtstroom wordt dan niet meer geblokkeerd door stof in het filter en de zuigkracht is weer optimaal.

### Motor van 2200 watt genereert maximaal



Motor van 2200 watt genereert een maximale zuigkracht van 440 watt

### Extra Parquet-mondstuk



Extra Parquet-mondstuk voor bescherming tegen krassen

### HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

### TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

## Specificaties

### Ontwerp

- Kleur: Pearl Silver

### Filtering

- Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA AirSeal
- Filterreinigingssysteem: AutoClean-systeem
- Stofinhoud: 1,5 l

### Mondstukken en accessoires

- Accessoires: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep
- Extra mondstuk: Parquet-mondstuk
- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

### Performance

- Luchtsnelheid (max.): 40 l/s
- Ingangsvermogen (IEC): 2000 W
- Ingangsvermogen (max.): 2200 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
- Zuigkracht (max.): 440 W
- Onderdruk (max.): 33 kPa

### Bruikbaarheid

- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Buiskoppeling: Knop
- Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- Type wielen: Rubberen
- Actieradius: 10 m
- Snoerlengte: 7 m

### Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,5 kg



Publicatiedatum  
2014-03-05

Versie: 7.0.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)