

PHILIPS

Stofzuiger zonder
stofzak

Marathon

2000 W

Parquet

Animal

FC9236/03



Betere, langdurigere prestaties

Zelfreinigend filter, geen zak vereist

Unieke AutoClean-functie voor eenvoudige reiniging van het zakloze FC9236/03-filter van uw Philips-stofzuiger en continu optimale zuigkracht

Schoonmaakperfectie

- 2000 watt motor genereert max. 400 watt zuigkracht.

Steeds weer optimale reinigingskracht

- AutoClean-filter optimaliseert zuigkracht

Uiterst effectief antiallergisch systeem

- HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 13-filter

De beste resultaten op alle vloeren


- Testwinnend multifunctioneel mondstuk voor grondige en zachte reiniging

Het juiste apparaat voor ieder type vloer

- Super Parquet-mondstuk en Turbo-borstelmondstuk


Kenmerken

2000 watt motor



De 2000 watt motor van deze stofzuiger genereert max. 400 watt zuigkracht voor de ultieme schoonmaakperfectie.

AutoClean-filter



Na elke schoonmaakbeurt drukt u op de knop waardoor het stof grondig uit de filterplooien wordt geschud en in de stofemmer terecht komt. De luchtstroom wordt dan niet meer geblokkeerd door stof in het filter en de zuigkracht is weer optimaal.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

Multifunctioneel mondstuk



Superieure reiniging van alle vloertypen dankzij dit multifunctionele mondstuk dat als beste werd getest door de consument. Het brede luchtkanaal zorgt voor een optimale luchtstroom om zelfs langs de muren goed te kunnen reinigen. Het speciale dubbele scharnier zorgt voor een permanent contact met de vloer voor de beste resultaten. Dit hoogwaardige mondstuk, dat is ontworpen en geproduceerd in Duitsland door WesselWerk, heeft een metalen zoolplaat met zijborstels om harde vloeren, spleten en tapijten zacht maar grondig te reinigen.

Super Parquet en Turbo-borstel



Met deze twee extra mondstukken kunt u alle soorten vloeren stofzuigen met het juiste accessoire. Met het Super Parquet-mondstuk verwijdert u voorzichtig drie keer zoveel vuil van harde vloeren. Met de Turbo-borstel kunt u diep reinigen en gemakkelijk haar en pluizen van uw tapijt verwijderen. Op tapijtvloeren is het schoonmaakresultaat dan ook 25% beter.

Specificaties

Ontwerp

Kleur: Emperor Red

Filtering

Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA

13-filter

Type filter: HEPA

HEPA AirSeal

Stofinhoud: 1,5 l

Mondstukken en accessoires

Accessoires: Spleetmondstuk, Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk, Turbo-borstel

Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk

Prestaties

Luchtsnelheid (max.): 37 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1800 W

Ingangsvermogen (max.): 2000 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB

Zuigkracht (max.): 400 W

Onderdruk (max.): 33 kPa

Bruikbaarheid

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Buiskoppeling: Knop

Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Actieradius: 12 m

Snoerlengte: 9 m

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 7,5 kg

