

Philips SilentStar  
Stofzuiger met zak met  
SilentSeal-mondstuk

EnergyCare  
ParquetCare



FC9304



## Stille kracht

Genadeloos voor stof, zacht voor uw oren

De Philips SilentStar verstoort de vrede in huis niet. Dankzij het unieke SilentSeal-mondstuk biedt deze stofzuiger alle vereiste zuigkracht zonder veel lawaai te maken.

### Minimaal geluid, maximale zuigkracht

- Maximale prestaties en minimaal geluid dankzij het SilentSeal-mondstuk
- Aerodynamisch luchtkanaal verlaagt het geluidsniveau tot 70 dB

### Laag energieverbruik, krachtig resultaat

- HD-motor van 1250 watt met een vermogen van 2000 watt\*

### Zeer effectief antiallergisch systeem

- HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 13-filter

### Beschermt uw parketvloer tegen krassen

- Speciaal Parquet-mondstuk met zachte borstelharen

### Eenvoudig in het hele huis te gebruiken

- Twee comfortabele handgrepen voor extra gebruiksgemak




asimpleswitch.com

# PHILIPS


## Kenmerken

### SilentSeal-mondstuk




Dankzij het SilentSeal-mondstuk bent u verzekerd van uitstekende prestaties met weinig lawaai. De door WesselWerk gemaakte afdichting zorgt voor een zeer efficiënte luchtstroom en zodoende voor optimale schoonmaakprestaties.

### Aerodynamisch luchtkanaal



Het luchtkanaal is zorgvuldig gekalibreerd om ervoor te zorgen dat de lucht ongehinderd en met zo min mogelijk geluid naar buiten stroomt. De speciale motorophanging gaat bovendien vibratie tegen.

### Nieuwe HD-motor van 1250 watt




Zeer efficiënte 1250 HD-motor (High Density) van 1250 watt genereert max. 400 watt zuigkracht, wat betekent dat hij 30% minder energie verbruikt voor hetzelfde resultaat als een apparaat van 2000 watt.\*

### HEPA AirSeal, HEPA 13-filter




Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

### Parquet-mondstuk



Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen voor een voorzichtige reiniging van uw harde vloeren.

### Comfortabele handgrepen



Deze stofzuiger heeft maar liefst twee handgrepen. Als het apparaat op de wielen staat, kunt u de handgreep aan de bovenkant gebruiken om het apparaat eenvoudig te verplaatsen zonder dat u zich hoeft te bukken. De tweede handgreep, op de voorkant van het apparaat, kunt u gebruiken om de stofzuiger comfortabel rechtop te dragen.

## Specificaties

### Ontwerp

- Kleur: Donkerpaars

### Filtering

- Zaktype: s-bag
- Stofinhoud: 3,5 l
- Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA AirSeal

### Mondstukken en accessoires

- Accessoires: Borstel, Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep
- Extra mondstuk: Parquet-mondstuk
- Standaardmondstuk: Stil SilentSeal-mondstuk

### Prestaties

- Luchtsnelheid (max.): 42 l/s
- Ingangsvermogen (IEC): 1250 W
- Ingangsvermogen (max.): 1250 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 70 dB
- Zuigkracht (max.): 400 W
- Onderdruk (max.): 32 kPa

### Duurzaamheid

- Verpakking: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

### Bruikbaarheid

- Actieradius: 11 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Clean Comfort Cassette
- Snoerlengte: 8 m
- Buiskoppeling: Knop
- 'Zak vol'-indicator
- Zuigkrachtregeling: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Type wielen: Rubber

### Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 290 x 250 mm
- Productgewicht: 6,8 kg



Publicatiedatum  
2018-03-23

Versie: 7.1.1

EAN: 87 10103 47255 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Interne Philips-meting; 2010.