

PHILIPS

Stofzuiger met zak

SilentStar

2000 W

SilentSeal-mondstuk

Wasbaar HEPA 13-filter

Parket

FC9312/01



Extreem krachtig, verbazend stil

Genadeloos voor stof, zacht voor uw oren

De Philips SilentStar-stofzuiger verstoort de vrede in huis niet. Dankzij het unieke SilentSeal-mondstuk biedt deze stofzuiger alle vereiste zuigkracht zonder veel lawaai te maken.

Superieure reiniging

- 2000 watt motor genereert max. 450 watt zuigkracht.

Weinig geluid, maximale zuigkracht dankzij SilentSeal-mondstuk

- Maximale prestaties en minimaal geluid dankzij het SilentSeal-mondstuk
- Geluidsreductie tot maar liefst 73 dB dankzij aerodynamisch luchtkanaal

Uiterst effectief antiallergisch systeem

- HEPA AirSeal en HEPA 13-filter
- Kwalitatieve ECARF-afdichting voor betrouwbare resultaten

Beschermt uw parketvloer tegen krassen


- Parketmondstuk met zachte borstelharen voor bescherming tegen krassen

Eenvoudig in het hele huis te gebruiken

- Twee comfortabele handgrepen voor extra gebruiksgemak


Kenmerken

2000 watt motor




Krachtige 2000 watt motor genereert max. 450 watt zuigkracht voor een ultraschoon resultaat

SilentSeal-mondstuk




Dankzij het SilentSeal-mondstuk bent u verzekerd van uitstekende prestaties met weinig lawaai. De door WesselWerk gemaakte afdichting zorgt voor een zeer efficiënte luchtstroom en zodoende voor optimale schoonmaakprestaties.

Aerodynamisch luchtkanaal



Het luchtkanaal is zorgvuldig gekalibreerd om ervoor te zorgen dat de lucht ongehinderd en met zo min mogelijk geluid naar buiten stroomt. De speciale motorophanging gaat bovendien vibratie tegen.


HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

Parketmondstuk



Geen krassen meer dankzij dit mondstuk met zachte borstelharen, dat speciaal is ontworpen voor een voorzichtige reiniging van uw harde vloeren.

Comfortabele handgrepen



Deze stofzuiger heeft maar liefst twee handgrepen. Als het apparaat op de wielen staat, kunt u de handgreep aan de bovenkant gebruiken om het apparaat eenvoudig te verplaatsen zonder dat u zich hoeft te bukken. De tweede handgreep, op de voorkant van het apparaat, kunt u gebruiken om de stofzuiger comfortabel rechtop te dragen.

Specificaties

Ontwerp

Kleur: Deep Black

Filtering

Type stofzak: s-bag

Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter

Stofinhoud: 3,5 L

HEPA-luchtfiter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Borstel,

Spleetmondstuk, Klein mondstuk

Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Extra mondstuk: Parketmondstuk

Standaardmondstuk: Stil SilentSeal-mondstuk

Performance

Luchtsnelheid (max.): 50 l/s

Ingangsvermogen (IEC): 1800 W

Ingangsvermogen (max.): 2000 W

Geluidsniveau (Lc IEC): 73 dB

Zuigkracht (max.): 450 W

Onderdruk (max.): 34 kPa

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Bruikbaarheid

Handgreep: Bovenkant en voorkant

Clean Comfort Cassette

Buiskoppeling: Slimme ontgrendeling

'Stofemmer vol'-indicator

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Type wielen: Rubberen

Actieradius: 11 m

Snoerlengte: 8,0 m

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 290 x 250 mm

Productgewicht: 6,8 kg

