



Poseløs støvsuger

- PowerCyclone 5
- Allergy H13-filter\*

FC9331/09

## Kompakt, men kraftig

Med bedre støvoppsamling\* og PowerCyclone 5

Philips PowerPro Compact samler opp mer støv\* og filtrerer 99,9 % for å gi rene gulv og ren luft. Kraftig syklonisk funksjon og avansert design forhindrer at støvet flyr, også når du tømmer støvsugeren.

### Fordeler

#### Enestående rengjøringsresultater

- TriActive-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang
- PowerCyclone 5-teknologi skiller ut støv fra luften

#### Rengjøring uten anstrengelse

- ActiveLock-sammenkoblinger gjør det enkelt å tilpasse seg hver oppgave
- Store hjul for bedre manøvrering

- Tømmes enkelt med en hånd for å ha kontroll på støvet
- Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk

#### Clean Air-filtersystem

- Allergy H13-filtersystem fanger opp >99,9 % av de små støvpartiklene

**PHILIPS**

## Funksjoner

### TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang: 1) Det åpner teppet skånsomt med den spesialutformede strykesålen som fjerner støv som sitter dypt. 2) Det suger opp store biter med den større åpningen foran. 3) Det samler opp støv og smuss nært inntil møbler og vegger med luftkanalene på venstre og høyre side.

### Kraftig syklonisk funksjon



Eksklusiv PowerCyclone 5-teknologi akselererer luften i det sykloniske kammeret og skiller på denne måten støvet. Den kraftige virvlingen maksimerer luftstrømmen og ytelsen for oppsiktsvekkende rengjøringsresultater.

### Du kan umiddelbart justere den til hvilken som helst oppgave



ActiveLock-sammenkobling betyr at munnstykker og tilbehør enkelt klikkes på plass på teleskoprøret under rengjøring.

### Store hjul – bedre styring



De store hjulene gir jevn bevegelse når du rengjør.

### Enkel og ryddig å tømme



Støvbeholderen kan tas av med én hånd og har kontroll på støvet når den tømmes, takket være den unike formen og den glatte overflaten.

### Myk børste lett tilgjengelig



En støvbørste er bygd inn i håndtaket slik at den alltid er klar til bruk på møbler, flate overflater og møbelstoff.

### Allergy H13-filtersystem



Endre til: Det fullt forseglede filtreringssystemet fanger >99,9 % av de små støvpartiklene – inkludert pollen, dyrehår og husstøvmidd – for allergikere og alle andre som krever et høyere hygienivå. Filtreringsnivå tilsvarer HEPA 13\*.

## spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

### Ytelse

Luftstrøm (maks.)	27,8 l/s
Inngangseffekt (IEC)	750 W
Inngangseffekt (maks.)	900 W
Lydnivå	76 dB
Vakuumpress (maks.)	16,8 kPa

### Brukervennlighet

Rekkevidde	9 m
Bærehåndtak	Front
Ledningslengde	6 m

Rørtype	Todelt teleskoprør i metall
Hjultype	Gummi

### Utforming

Farge	Helsvart
-------	----------

### Filtrering

Støvkapasitet	1,5 L
Utblåsningsfilter	Allergy H13-filter
Motorfilter	Vaskbart filter
Filtreringsnivå	HEPA13-nivå**

## PowerPro Compact

### Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med	Fugemunnstykke
Oppbevaring av tilbehør	Integrert børste
Ekstra munnstykke	På rørklips
Standardmunnstykke	Munnstykke for harde gulv
	TriActive-munnstykke

### Bærekraft

Emballasje	> 90 % resirkulerte materialer
Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir

### Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H)	410 x 281 x 247 millimeter
Vekt, produkt	4,5 kg
Emballasjens mål (L x B x H)	525 x 320 x 315 millimeter

### Tilbehør

Filtererstatningssett	FC8010/02
-----------------------	-----------

### Mål, emballasje

Høyde	31,50 cm
Bredde	32,00 cm
Dybde	52,50 cm
Nettovekt	6,10 kg
Bruttovekt	7,49 kg
EAN	08710103792925
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	850811

### Ytre eske

Lengde	52,50 cm
Bredde	32,00 cm
Høyde	31,50 cm
Bruttovekt	7,49 kg
EAN	08710103792925
Antall emballasjer	1

\* Sammenlignet med PowerPro Compact FC9323/09

\* ordet Allergy H13 er et kommersielt navn og skal ikke oversettes til lokale språk

\* Filtreringsnivåene er testet i henhold til EN60312-1-2017 og tilsvarer HEPA 13



data kan endres  
2019, Mai 18

Version: 22.0.1  
EAN: 08710103792925

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)