

PHILIPS

Aspirator fără sac

PowerPro Compact

Etichetă energetică AAA*

Filtru anti-alergeni

1,5 l



FC9334/09



Compact și puternic

Cu aspirare superioară a prafului* și PowerCyclone 5

Rezultate de curățare remarcabile

- Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare
- Tehnologia PowerCyclone 5 separă praful de aer
- Peria Turbo îndepărtează cu 25 % mai mult păr și praf

Curățare fără efort

- Cuplajele ActiveLock se adaptează ușor la orice sarcină de curățare
- Roți mari pentru un control mai bun al mișcării
- Ușor de golit cu o mână, pentru a controla praful
- Perie moale integrată în mâner, întotdeauna gata de utilizare

Sistem de filtrare a aerului

- Filtrul anti-alergeni captează 99,9 % din praful fin



asimpleswitch.com

Repere

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare: 1) Deschide ușor covorul cu talpa sa cu design special pentru a îndepărta praful în profunzime 2) Aspiră cu ușurință obiecte mari prin orificiul mare din față 3) Aspiră bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți cu cele două perii laterale.

Acțiune ciclonică puternică



Tehnologia exclusivă PowerCyclone 5 accelerează aerul în compartimentul ciclonic pentru a separa praful. Acțiunea turbionară puternică crește la maximum fluxul de aer și performanța pentru rezultate remarcabile de curățare.

Perie Turbo pentru curățare în profunzime



Părul și scamele sunt aspirate rapid, iar covoarele beneficiază de o performanță de curățare cu 25 % mai bună* cu capul de aspirare cu perie Turbo. Roțile moi protejează pardoselile dure.

Golire simplă și curată




Recipientul pentru praf poate fi detașat cu o singură mână și controlează praful în timpul golirii grație formei sale unice și suprafeței netede.

Perie moale la îndemână



O perie pentru praf este integrată direct în mânerul aparatului, fiind mereu gata de utilizare pentru mobilă, suprafețele plate și tapițerie.

Se adaptează imediat la orice sarcină



Grație cuplajelor ActiveLock, capetele de aspirare și accesoriile pot fi fixate rapid pe tubul telescopic în timpul curățării.

Roți mai mari – control mai bun



Roțile mari asigură un control lin al mișcării în timpul curățării.



PREMIUL iF GOLD PENTRU DESIGN 2018

Produce, proiecte, concepte și multe altele premiate iF, selectate de cel mai de renume nume din design. De 65 de ani, PREMIUL iF PENTRU DESIGN este recunoscut ca un arbitru al calității pentru design excepțional. Eticheta iF este recunoscută în toată lumea pentru serviciile remarcabile de design, iar PREMIUL iF PENTRU DESIGN este unul dintre cele mai importante premii de design din lume.



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Performanță

Flux de aer (max): 27,8 l/s
Consum anual de energie: 24,3 kW·h
Putere de intrare (IEC): 650 W
Nivel de zgomot: 76 dB
Vid (max): 16,8 kPa

Ușurință în utilizare

Rază de acțiune: 9 m
Mâner pentru transport: Frontal
Lungime cablu: 6 m
Tip tub: Tub telescopic metalic din 2 piese
Model roți: Cauciuc

Design

Culoare: Verde opal

Filtrare

Capacitate praf: 1,5 l
Filtru de evacuare: Filtru anti-alergeni
Filtru pentru motor: Filtru lavabil

Capete de aspirare și accesorii

Accesorii incluse: Accesoriu pentru spații înguste, Perie integrată
Depozitare accesorii: Pe clema tubulară

Cap de aspirare suplimentar: Cap de aspirare pentru podele dure, Perie Turbo
Duză principală: Cap de aspirare TriActive

Sustenabilitate

Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Greutate și dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 410 x 281 x 247 mm
Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 525 x 320 x 315 mm

