

PHILIPS

无尘袋吸尘器

PowerPro Compact

1600 瓦

第五代飓风离尘技术

Allergy H13 滤网

强力毛刷吸嘴



FC9516/81

PowerCyclone 5, 吸力更强*

PowerCyclone 5, 吸力强劲*

飞利浦 PowerPro Compact 无尘袋吸尘器可产生强劲吸力，可实现卓越清洁效果。强大的旋风清洁和先进的设计，可将灰尘聚合起来以供处理（即使在清空灰尘时），除尘尽在掌控之中。

出众的性能

- 1600 瓦耐用马达可产生强大吸力
- 第五代飓风离尘技术可确保更持久地保持出众性能
- TriActive 吸嘴，可进行 3 向彻底清洁操作
- Allergy H13 过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘


省力清洁

- 集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘
- 与手柄集成的软毛刷，随时可用
- 手柄右侧具有遥控器按钮
- 强力毛刷吸嘴，适合清洁（宠物）毛发和绒毛
- 活动锁连接，可针对每次任务轻松调整




产品亮点

1600 瓦耐用马达



1600 瓦马达可产生高达 370 瓦的强大吸力，性能出众。

PowerCyclone 5 技术



第五代飓风离心技术使气流加速进入圆柱形气旋室，以将灰尘与空气分离，并确保更持久地保持出众性能和强劲吸力。

TriActive 吸嘴



TriActive 吸嘴一次应用 3 种清洁操作。专门设计的底板可深层吸除地板灰尘，而大前端开口可吸走大块尘屑。喷嘴两侧的毛刷可清除紧贴墙壁或家具的灰尘和污垢。

卫生地处理灰尘



方便清空的集尘桶，专为单手进行卫生处理而设计，这有助于减少扬尘。

集成式毛刷



手柄中内置除尘刷工具，可随时随地用于清洁家具、扁平表面和座套。

遥控器



手柄上的控制按钮让您您可以舒适地控制电源和调节设置。无需弯腰或下蹲，因此不会中断您的清洁过程。

Allergy H13 滤网



全密封过滤系统可吸附 99.9% 以上的细尘颗粒（包括花粉、宠物毛发和尘螨），适合过敏患者及对卫生要求较高的人士。过滤等级相当于 HEPA 13**。

强力毛刷吸嘴



旋转涡轮刷设计，专为清洁宠物毛发和绒毛而设计，展开地毯纤维以进行更深层的清洁。

活动锁连接



活动锁连接，使得附件可通过简单的卡扣轻松安装到伸缩管上。



2018 年 iF 设计金奖

荣获 iF 大奖的产品、项目、理念等，顶级设计师推荐。65 年来，iF 设计大奖一直被公认为出众设计质量的权威。iF 标签以其出色的设计服务而享誉全球，而 iF 设计大奖则是世界上最重要的设计奖项之一。

规格

性能

气流 (最大): 37 升/秒
输入功率 (IEC): 1600 瓦
声压级: 82 分贝
吸力 (最大): 370 瓦
真空 (最大): 33 千帕

可用性

操作半径: 8 米
手柄: 前置
电线长度: 5 米
吸管类型: 2 节金属伸缩管
滚轮类型: 橡胶
管联接: 活动锁
吸力控制: 遥控器

设计

颜色: 火红色

过滤

尘量: 1.5 升
排风滤网: Allergy H13 滤网
马达滤网: 可水洗滤网
过滤等级: HEPA13 级**

吸尘嘴和附件

包含附件: 缝隙吸嘴, 集成式毛刷
附件存储: 管夹设计
附加吸尘嘴: 强力毛刷吸嘴
标准吸尘嘴: TriActive 吸嘴

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料
用户手册: 100%可回收纸

重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 410 x 281 x 247 毫米
产品重量: 4.5 千克
包装尺寸 (长x宽x高): 525 x 320 x 315 毫米

附件

滤网更换套件: FC8010/02

