

PHILIPS

Sesalnik brez vrečke

PowerPro Active

Razred energijske učinkovitosti
B

Tehnologija PowerCyclone 4

Nastavek TriActive+

Animal

FC9524/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik PowerPro Active zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji PowerCyclone 4 in nastavku TriActive+, ki je bil zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu. Praznjenje komore za prah je enostavno, brez prašnih meglic.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Razred energijske učinkovitosti B
- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak
- Novi nastavek TriActive+ 3-v-1 pobere večje in manjše delce prahu

Idealno za gospodinjstva z živalskimi dlakami

- Turbo krtača, odlična za gospodinjstva z živalskimi dlakami

Izjemno priročen

- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje
- Nastavljiva moč sesanja
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote


Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak

B

Značilnosti

Razred energijske učinkovitosti B



Ta sesalnik je zasnovan za zagotavljanje polne učinkovitosti v razredu energijske učinkovitosti B.

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posega 100 % prahu!

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek TriActive+




Nastavek TriActive+ pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge: 1) s posebno zasnovano ploščo nežno razpre preprogo in iz nje odstrani najtrdozatnejši prah 2) skozi večjo odprtino na sprednjem delu posesa večje delce 3) s stranskima krtačama pometa prah in umazanijo tik ob pohištju.

Turbo krtača



Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog. Kolesčki nastavka preprečujejo poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.

Regulator moči



Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

Posoda za prah za enostavno praznjenje



Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavrzete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrсне v koš za smeti.

Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Specifikacije

Zmogljivost

Ocena energijske učinkovitosti: B
Letna poraba energije: 33,6 kWh
Razred čiščenja preprog
Razred čiščenja trdih tal: A
Razred izpusta prahu: C
Glasnost: 78 dB
Vhodna moč (IEC): 750 W
Pretok zraka (najv.): 27,8 l/s
Vakuum (najv.): 16,8 kPa

Zasnova

Barva: Merlinsko modra

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 1,7 l
Izhodni filter: Mikrofilter
Filter motorja: Pralni filter EPA 10

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m
Dolžina kabla: 6 m
Regulator moči: Elektronski, na aparatu
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Cevni spoj: Stožčast
Vrsta kolesc: Gumijasta
Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActive+
Dodaten nastavek: Turbo krtača, Nastavek za trda tla
Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 6 kg
Dimenzije izdelka (D x Š x V): 473 x 304 x 301 mm

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

