

PHILIPS

无尘袋吸尘器

遥控器

FC9715/81



吸力* 提高 40%

专为轻松除尘而设计

飞利浦 PowerPro Expert 无尘袋吸尘器全面提升清洁效果。第六代飓风离尘技术和 TriActive 全方位吸嘴可确保所有地板达到非凡的清洁效果。专门设计的集尘桶使排空轻而易举。

轻松处理灰尘

- 先进的集尘桶设计，方便清空

省力清洁

- 设计轻巧，轻松操控
- ErgoGrip 遥控器，无需弯曲即可启动和暂停

非凡效果

- 第六代飓风离尘技术，实现非凡的灰尘和空气分离效果
- 带卓越的三效合一 TriActive 吸嘴

产品亮点

方便清空的集尘桶

集尘桶专为轻松除尘而设计。凭借其特别设计的形状和光滑的表面，灰尘聚集在容器的一侧并均匀地滑入垃圾桶。

设计轻巧

仅 5.5 千克轻便设计，确保出色的操控性。

第六代飓风离尘技术

采用空气动力学设计的第六代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，有效减少空气阻力并确保非凡的清洁性能：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

ErgoGrip 遥控器



ErgoGrip 遥控器，可在窄小空间轻松操控吸嘴。集成式遥控器，轻松提高、降低功率，甚至关闭吸尘器。

TriActive 吸嘴

TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸嘴的优化气流，实现卓越清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。

规格

性能

输入功率 (IEC): 1800 瓦

设计

颜色: 闪电绿

过滤

排风滤网: EPA 12 滤网

马达滤网: 长效可水洗过滤网

可用性

吸力控制: 电子产品

吸尘嘴和附件

标准吸尘嘴: TriActive 吸嘴

附加吸尘嘴: TriActiveZ 吸嘴

包含附件: 缝隙吸嘴, 2 合 1 毛刷/小号吸嘴

额外附件: 延长工具

其他附件: ErgoGrip 遥控器

重量和尺寸

产品重量: 5.5 千克

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 505x292x2925 毫米

包装尺寸 (长x宽x高): 650x330x310 毫米

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

用户手册: 100%可回收纸

