

PHILIPS

Sesalnik brez vrečke

PowerPro Expert

Razred energijske učinkovitosti
A

Večnamensko



FC9722/09



Posesa 40 % več prahu* za boljše čiščenje Zasnovo za enostavno odstranjevanje prahu

Philipsov sesalnik brez vrečke PowerPro Expert je ponesel zmogljivost čiščenja na naslednjo raven. Tehnologija PowerCyclone 6 in nastavek TriActiveMax zagotavljata izjemne rezultate čiščenja na vseh vrstah tal. Posebej zasnovana komora omogoča praznjenje brez napora.

Izjemna zmogljivost

- Razred energijske učinkovitosti A
- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- PowerCyclone 6 za izjemno ločevanje prahu in zraka
- Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu
- Nastavek za optimalno čiščenje vseh trdih tal

Preprosto odstranjevanje prahu

- Napredna oblika komore za prah za enostavno praznjenje

Enostavno čiščenje

- Pralni filter za celotno dobo
- Lahka zasnova za večjo okretnost

Sistem filtra Clean air


- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak



asimpleswitch.com

Značilnosti

Razred energijske učinkovitosti A



Ta sesalnik je zasnovan za zagotavljanje polne učinkovitosti v razredu energijske učinkovitosti A.

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj poseša 100 % prahu!

PowerCyclone 6



PowerCyclone 6 ima aerodinamično zasnovano, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visokoučinkovityh korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih koticov. 2) Večje delce poseša z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbliže pohištvo in stenam.

Komora za prah za enostavno praznjenje



Popolna zasnovana komore za prah omogoča enostavno odstranjevanje prahu. Zahvaljujoč edinstveni obliki in gladki površini se prah nabere na eni strani komore in enakomerno zdrsne v koš za smeti.

Pralni filter za celotno dobo



Penasti filter lahko enostavno sperete s tekočo vodo in tako zagotovite dolgotrajno učinkovitost.

Lahka zasnova



Lahka zasnova s samo 5,5 kg omogoča odlično okretnost.

Nastavek za trda tla



Nastavek za trda tla omogoča optimalno čiščenje vseh trdih tal, zlasti parketa in ploščic. 1) Ščetine posebne mehke krtače varujejo tla pred praskami. 2) Postavitev mehkih ščetin zagotavlja optimalno pobiranje prahu z vseh trdih tal. 3) Nastavek je lahek, na njem pa so kolesčki za lažjo okretnost na vseh vrstah tal.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zmogljivost

Ocena energijske učinkovitosti: A
Letna poraba energije: 27,9 kWh
Razred čiščenja preprog
Razred čiščenja trdih tal: A
Razred izpusta prahu: B
Glasnost: 76 dB
Pretok zraka (najv.): 26 l/s
Vakuum (najv.): 17 kPa
Vhodna moč (IEC): 650 W

Uporabnost

Regulator moči: Elektronski, na aparatu
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Cevni spoj: SmartLock
Vrsta kolesc: Gumijasta

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
Območje delovanja: 10 m
Dolžina kabla: 7 m

Zasnova

Barva: Nežno bronasta

Filtriranje

Izhodni filter: Filter EPA 10
Filter motorja: Pralni filter za celotno dobo
Zmogljivost za prah: 2 L

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax
Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla
Priloženi pribor: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5,5 kg
Dimenzije izdelka (D x Š x V): 505 x 292 x 292 mm
Dimenzije embalaže (D x Š x V): 650 x 330 x 310 mm

