

PHILIPS

Sesalnik brez vrečke

PowerPro Expert

Parquet+



FC9723/09



Poseba 40 % več prahu* za boljše čiščenje

Zasnovano za enostavno odstranjevanje prahu

Philipsov sesalnik brez vrečke PowerPro Expert je ponesel zmogljivost čiščenja na naslednjo raven. Tehnologija PowerCyclone 6 in nastavek TriActiveMax zagotavljata izjemne rezultate čiščenja na vseh vrstah tal. Posebej zasnovana komora omogoča praznjenje brez napora.

Izjemna zmogljivost

- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- PowerCyclone 6 za izjemno ločevanje prahu in zraka
- Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu
- Izjemno tanek gibljiv nastavek za trda tla
- Nastavek za optimalno čiščenje vseh trdih tal

Preprosto odstranjevanje prahu

- Napredna oblika komore za prah za enostavno praznjenje

Enostavno čiščenje

- Pralni filter za celotno dobo
- Lahka zasnova za večjo okretnost

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak



asimpleswitch.com

Značilnosti

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posega 100 % prahu!

PowerCyclone 6



PowerCyclone 6 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visokoučinkovityh korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce posega z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbliže pohištvo in stenam.

Nastavek za trda tla DiamondFlex



Izjemno tanek gibljiv nastavek za trda tla za vrhunsko okretnost in doseg. Izjemno tanka oblika in možnost vrtenja za 180 stopinj omogočata preprost dostop do ozkih prostorov in tal pod pohištvo. Sprednja velika odprtina pobira večje delce.

Komora za prah za enostavno praznjenje



Popolna zasnova komore za prah omogoča enostavno odstranjevanje prahu. Zahvaljujoč edinstveni obliki in gladki površini se prah nabere na eni strani komore in enakomerno zdrsne v koš za smeti.

Pralni filter za celotno dobo



Penasti filter lahko enostavno sperete s tekočo vodo in tako zagotovite dolgotrajno učinkovitost.

Lahka zasnova



Lahka zasnova s samo 5,5 kg omogoča odlično okretnost.

Nastavek za trda tla



Nastavek za trda tla omogoča optimalno čiščenje vseh trdih tal, zlasti parketa in ploščic. 1) Ščetine posebne mehke krtače varujejo tla pred praskami. 2) Postavitev mehkih ščetin zagotavlja optimalno pobiranje prahu z vseh trdih tal. 3) Nastavek je lahek, na njem pa so koleščki za lažjo okretnost na vseh vrstah tal.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zmogljivost

Letna poraba energije: 27,9 kWh

Glasnost: 76 dB

Pretok zraka (najv.): 26 l/s

Vakuum (najv.): 17 kPa

Vhodna moč (IEC): 650 W

Uporabnost

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Cevni spoj: SmartLock

Vrsta kolesc: Gumijasta

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Območje delovanja: 10 m

Dolžina kabla: 7 m

Zasnova

Barva: Titan

Filtriranje

Izhodni filter: Filter EPA 10

Filter motorja: Pralni filter za celotno dobo

Zmogljivost za prah: 2 L

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax

Dodatni nastavek: Nastavek DiamondFlex,
Nastavek za trda tla

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Krtača/mali
nastavek 2-v-1

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5,5 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 505 x 292 x
292 mm

Dimenzije embalaže (D x Š x V): 650 x 330 x
310 mm

