

Beutelloser Staubsauger

- 99,9 % Staubaufnahme
- 750 W
- Allergy H13-Filter

FC9741/19



Entwickelt für leistungsstarke Staubaufnahme*

Dank Allergy Lock wird selbst Feinstaub im Filter eingeschlossen

Der Philips PowerPro Expert wurde für die erstklassige Reinigung mit kraftvoller Saugleistung entwickelt. Die PowerCyclone 8-Technologie und unsere TriActive+-Düse liefern beste Ergebnisse auf allen Böden.

Produktübersicht

Mühelose Reinigung

- Zubehör im Gerät: Praktisch verstaut, immer griffbereit
- Im Griff integrierte weiche Bürste für den einfachen Zugriff

Überragende Leistung

- PowerCyclone 8-Technologie befreit die Luft von Staub
- TriActive+-Düse für Reinigung auf 3 verschiedene Arten
- Erstklassige Leistung auf Hartböden
- 99,9 % Staubaufnahme* für eine hohe Reinigungsleistung

- 750-W-Motor für starke Saugleistung

Allergikerfreundlich

- Allergy Lock schließt Staub im Inneren ein
- Einfach und problemlos mit nur einer Hand zu leeren
- Allergiefilter für 99,9 % Filtration

PHILIPS

Besonderheiten

Integriertes Zubehör



Integrierte weiche Bürste



Allergy Lock



Unser Allergy Lock-System stellt über einen Sensor sicher, dass der Staubbehälter vollständig abgedichtet und auslaufsicher ist, bevor es den Betrieb aufnimmt.

Leistungsstarkes Zyklon-System



Die exklusive PowerCyclone 8-Technologie sorgt in der Zyklonkammer für eine enorme Beschleunigung der Luft, um sie vom Staub zu trennen. Der leistungsstarke Wirbel maximiert den Luftstrom und die Leistung für bemerkenswerte Reinigungsergebnisse.

Reinigung auf 3 verschiedene Arten



Unsere exklusive TriActive+-Düse öffnet Langflor-Teppiche sanft für eine gründlichere Reinigung. Luftkanäle an der Vorderseite saugen große Krümel auf, und die Seitenbürsten reinigen dicht an Möbeln und Wänden.

Erstklassig auf Hartböden



Dieser Staubsauger erreicht Klasse A für die Reinigung von Hartböden. Dies bedeutet, dass er 100 % des Staubs auf seinem Weg aufnimmt.

Einfach und problemlos zu leeren



Der Staubbehälter lässt sich mit nur einer Hand entnehmen und steuert Staub mit seiner einzigartigen Form und glatten Oberfläche.

Allergiefilter



Unser Filtersystem für saubere Luft sorgt für eine perfekte Abdichtung und erfasst 99,9 % aller Staubpartikel, einschließlich Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben – für Allergiker und Personen, die einen hohen Wert auf Hygiene legen.

99,9 % Staubaufnahme*



Durch die hohe Saugkraft und die Hochleistungsdüsen werden 99,9 % aller Staubpartikel erfasst.

Leistungsstarker 750-W-Motor



Unser hocheffizienter Motor erzeugt eine starke Saugleistung und verbraucht wenig Energie, sodass Sie jedes Mal eine gründliche Reinigung erzielen.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Leistung

Hartbodenreinigungs- klasse	A
Staubemissionsklasse	A
Bewertung der Ener- gieeffizienz	A+
Luftwirbel (max.)	41 l/Sek.
Aufnahmeleistung (max.)	750 W
Geräuschpegel	< 76 dB

Standarddüse	Düse zur Teppichreinigung
Zusätzliches Zubehör	TriActive+-Düse Ersatzfilter: FC8003/01

Nachhaltigkeit

Verpackung	> 90 % recycelte Materialien
Standby-Stromver- brauch	< 0,5 W
Bedienungsanleitung	100 % recyceltes Papier

Verwendbarkeit

Aktionsradius	10 m
Tragegriff	Ober- und Vorderseite
Kabellänge	7 m
Rohrtyp	2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
Radtyp	Gummi
Rohranschluss	SmartLock
Leistungsregelung	Am Gerät (elektronisch)

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (L x B x H)	505 x 292 x 292 mm
Produktgewicht	5,5 kg

Verpackungsmaße

Höhe	34.00 cm
Breite	35.00 cm
Tiefe	54.50 cm
Nettogewicht	7.88 kg
Bruttogewicht	9.14 kg
EAN	08710103848905
Anzahl der enthal- tenen Produkte	1
Ursprungsland	CN
Harmonisierter Systemcode	850811

Design

Farbe	Hochglanzschwarz
-------	------------------

Filterung

Staubaufnahmekapa- zität	2 l
Abluftfilter	Allergy H13-Filter
Motorfilter	Langlebiger abwaschbarer Filter
Filterleistung	HEPA13-Qualität**

Außenkarton

Länge	54.50 cm
Breite	35.00 cm
Höhe	34.00 cm
Bruttogewicht	9.14 kg
EAN	08710103848905
Anzahl der Verbrau- cherverpackungen	1

Düsen und Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	Fugendüse Kleine Düse Integrierte Bürste
Zubehörhalterung Zusatzbürste	Integriert Hartbodendüse

* Staubaufnahme und Filterleistung getestet auf Hartböden gemäß DIN EN 60312/11/2008.

** "Allergy H13" ist ein kommerzieller Name und darf nicht in die lokale Sprache übersetzt werden.

** 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2).



Ausstellungsdatum
2019, September 27

Version: 11.3.1
EAN: 08710103848905

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com