

PHILIPS

Stofzuiger zonder
stofzak

PowerPro Expert

99,9% stofopname

Allergy H13 allergiefilter

TriActive+ & CarpetClean
mondstuk



FC9743/09



Krachtige reiniging en superieure stofopname

Fijnstof wordt gevangen dankzij het Clean Air-filtersysteem

PowerPro Expert is speciaal ontworpen met een hoge zuigkracht voor een superieure reiniging. De krachtige en efficiënte 750W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%.* Door de hoge zuigkracht is PowerPro Expert geschikt voor de reiniging van alle vloertypen. Het Clean-Air filtersysteem zorgt voor een superieure filtering van de lucht, voordat deze weer de ruimte wordt ingeblazen. De PowerCyclone 8-technologie zorgt voor een efficiënte scheiding van vuil en lucht. Het CarpetClean mondstuk is geschikt voor een diepe en grondige reiniging van zachte vloeren.

Superieure prestaties

- PowerCyclone 8 zorgt voor een continue hoge zuigkracht
- TriActive+ mondstuk voor reiniging in 3 richtingen
- 99,9% stofopname* voor een diepe en grondige reiniging
- 750 W motor voor grote zuigkracht

Allergievriendelijke reiniging

- De allergiefilter vangt meer dan 99,9%** van fijnstof en allergenen op
- Allergy Lock voor een perfecte afsluiting
- Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand

Hygiënische reiniging

- Geïntegreerde accessoires: eenvoudig opgeruimd, altijd bij de hand
- Zachte borstel geïntegreerd in de handgreep voor eenvoudige toegang



Kenmerken

Krachtige PowerCyclone 8-technologie



De PowerCyclone 8-technologie zorgt voor de continue hoge zuigkracht. Het aerodynamische ontwerp van de cyclonische kamer vermindert de luchtweerstand en zorgt in 3 zeer efficiënte stappen voor optimale schoonmaakresultaten: 1) Dankzij de rechte, egale luchtinlaat gaat de lucht snel de PowerCyclone in. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de cyclonische kamer. 3) Boven in de cyclonische kamer wordt de stof effectief van de lucht gescheiden door de uitlaatbladen.

TriActive+ mondstuk reinigt in 3 richtingen



Het TriActive+ mondstuk is ontworpen om de tapijtpolen voorzichtig te openen voor een grondige reiniging. De luchtkanalen aan de voorzijde van het mondstuk, zuigen grote kruimels naar binnen. De borstels aan de zijkant zorgen voor een goede reiniging dicht langs de randen van meubels en wanden.

Allergy H13 allergiefilter met Clean-Air filtersysteem



De Allergy H13 allergiefilter filtert meer dan 99,9% van fijnstof, pollen, allergenen en huisstofmijt op. Het Clean-Air filtersysteem

creëert een perfecte afdichting, waardoor fijnstof niet kan ontsnappen. Door deze hoge performance is PowerPro Expert uitermate geschikt voor mensen met mensen met een allergie, huisdiereigenaren of mensen die een hygiënische omgeving wensen. Het filtratieniveau is gelijk aan de HEPA 13 standaard.**

Allergy Lock



Het Allergy Lock-systeem maakt gebruik van een sensor die ervoor zorgt dat de stofzak volledig is afgesloten en lekvrij voor gebruik.

Eenvoudig en hygiënisch te legen



De stofzak is ontworpen zodat deze hygiënisch kan worden verwijderd en met één hand geleegd kan worden. Hierdoor worden stofwolken bij het leegkappen en morsen van stof en vuil voorkomen.

Geïntegreerde accessoires



Geïntegreerde accessoires: eenvoudig opgeruimd, altijd bij de hand



IF DESIGN AWARD 2018

Bekroonde IF-producten en -projecten, concepten en nog veel meer, geselecteerd door de belangrijkste namen in de ontwerpwereld. De iF DESIGN AWARD staat al 65 jaar bekend als de belangrijkste stem op het gebied van kwaliteit en uitzonderlijk ontwerp. Het iF-keurmerk staat wereldwijd voor uitmuntend design en de iF Design Award is een van de belangrijkste ontwerprijzen van de wereld.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



5 jaar garantie

Registreer binnen 3 maanden na aankoop op philips.com/welcome en krijg gratis 5 jaar garantie op de motor!

Specificaties

Performance

Luchtsnelheid (max.): 41 l/s
Ingangsvermogen (max.): 750 W
Geluidsniveau: <76 dB

Mondstukken en accessoires

Opbergmogelijkheid voor accessoires:
Geïntegreerd
Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,
Geïntegreerde borstel, Klein mondstuk
Extra mondstuk: Mondstuk voor tapijtreiniging,
Mondstuk voor harde vloeren
Extra accessoires: Vervangend filter:
FC8003/01

Ontwerp

Kleur: Louros-blauw

Filtering

Stofinhoud: 2 l
Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter
Filtratieniveau: Niveau HEPA 13**

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Bruikbaarheid

Actieradius: 10 m
Handgreep: Bovenkant en voorkant
Snoerlengte: 7 m
Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
Buis koppeling: SmartLock
Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
Type wielen: Rubberen

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 505 x 292
x 292 millimeter
Productgewicht: 5,5 kg



** Stofopname van 99,9% op harde vloeren met spleten
(IEC62885-2)

*** Filtering is getest volgens de EN60312-1-2017
normering en is gelijkwaardig aan de HEPA 13
standaard

* 99,9% stofopname op harde vloeren met openingen
(IEC62885-2).