

PHILIPS

智能自动真空吸尘器

系统化绘图

3重清洁系统

自动返回基座

100分钟运行时间

FC9910



机器人吸尘器，每天清洁您的家居地面 自动识别、导航和清洁

飞利浦 HomeRun 智能自动吸尘器可为您清洁地板。借助集成摄像装置、红外线传感器和驱动程序，HomeRun 可以绘制房间地图，清楚需要清洁的地方，从而避免障碍物和楼梯。这样您就可以利用您宝贵的时间做其他事情。

自动清洁

- 3重清洁系统，可吸附污垢和灰尘
- 红外线传感器，用于探测障碍物，自动绕行
- 自动返回基座进行充电
- 程式化定时器，用于设定在您外出时进行清洁

高效清洁

- 集成摄像装置和驱动程序，确保实现高效清洁
- 可通过 USB 升级驱动程序，保持最佳运行状态

可用于清洁地毯（地毯厚度不超过 20 毫米）


- 4种自动清洁模式和手动模式，用于清洁各种地面
- 强劲的锂离子电池，运行时间更长

产品亮点

4种清洁模式

满足各种需求的解决方案；AUTO（自动）- 完全自动清洁；SPOT（局部）- 小区域（1.5 x 1.5 平方米）；CLIMB（攀爬）- 带门槛（10 到 15 毫米）的地板；以及 CARPET（地毯），适用于铺有全铺地毯（绒毛高度不超过 20 毫米）的房间。在各种模式下，都可使用随附的遥控器手动指示机器人智能自动吸尘器的方向。

3重清洁系统




侧毛刷、1 个电动滚刷和 1 个吸尘器可清除地板上的污垢和灰尘。排风滤网捕捉细小的灰尘颗粒。智能自动真空吸尘器还可吸附污垢和灰尘。

红外线传感器

缓冲装置上面和机器人智能自动吸尘器下面的红外线传感器可帮助机器人探测和避开障碍物，从而小心谨慎地清洁地板。

集成摄像装置和驱动程序



天花板和墙壁的照片以及来自其他传感器的信息可用于绘制房间地图。有了这一地图，机器人智能自动吸尘器清楚目前所处的位置、过去所处的位置以及需要前往的位置；从而有效清洁地板。

规格

设计

颜色: 牡蛎金属灰

重量和尺寸

产品尺寸 (长x宽x高): 345 x 104 毫米

包装尺寸 (长x宽x高): 510 x 145 x 395 毫米

产品重量: 4.1 千克

重量 (含包装): 6.8 千克

过滤

尘量: 0.6 升

Performance

电池类型: 14.8 伏锂电池/2200 毫安时

电池电压: 14.8 伏

充电时间: 3 小时

清洁速度: 40 平方米/小时

导航方法: 系统化绘图

噪音强度 (Lc IEC): 70 分贝

运行时间: 100 分钟

传感器: 摄像头、陀螺仪、红外线

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料

待机功耗: 1 瓦

说明书: 100% 可回收纸

可用性

清洁模式: 自动、局部、攀爬、地毯

地板类型: 木地板、合成木地板、磁砖地板、地毯地板

正在编程: 24 小时计时器

充电: 自动返回基座

特殊功能: 楼梯探测器

门槛攀爬: 15 毫米

