

PHILIPS

Безмешковый пылесос

PowerPro Ultimate

2200 Вт

PowerCyclone 7

Фильтр HEPA 13

Allergy+



FC9911/01

Невероятно высокая мощность всасывания

Легкая очистка контейнера для пыли

Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Ultimate обеспечивает непревзойденные результаты уборки. Технология PowerCyclone 7 предназначена для эффективного разделения пыли и воздуха. Насадка TriActive+ подходит для уборки любых типов напольных покрытий.

Превосходные характеристики

- PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания
- Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %
- Новая насадка "3 в 1" TriActive+ собирает крупные и мелкие частички пыли
- Фильтр HEPA13 удерживает > 99,95 % мелкой пыли

Легкая очистка контейнера для пыли

- Технология NanoClean для удобного удаления пыли и грязи
- Удобный контейнер для сбора пыли позволяет без труда выбросить скопившийся мусор

Особенности

PowerCyclone 7



Аэродинамическая конструкция PowerCyclone 7 сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Благодаря прямой и широкой воронке на входе поток воздуха поступает в камеру PowerCyclone. 2) Воздуховод изогнутой формы ускоряет воздушный поток в циклонной камере. 3) В верхней части вихревого потока выходные лопасти эффективно отделяют пыль от воздуха.

Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13



Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении чистым и устраняя аллергены.

Технология NanoClean



Специально разработанная инновационная технология не дает образоваться облаку пыли. Пыль остается на дне контейнера, а не выбрасывается в воздух. Открывая контейнер, вы можете быть уверены, что пыль останется внутри.

Удобный контейнер для сбора пыли



На одной стороне контейнера имеется носик, благодаря которому можно аккуратно выбросить пыль.

Насадка TriActive+



Насадка TriActive+ выполняет 3 действия одновременно: 1) благодаря особой конструкции она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.

Уровень фильтрации HEPA 13*

Удерживает более 99,95 % мелкой пыли, включая аллергены и частицы-раздражители, такие как пыльца и пылевые клещи. Разработано с учетом особых потребностей людей, страдающих от аллергии, а также для людей, которым требуется высокий уровень фильтрации.

Характеристики

Высокое качество

Входная мощность (IEC): 1800 Вт
Мощность всасывания (макс.): 440 Вт
Входная мощность (макс.): 2400 Вт
Уровень интенсивности звука: <77 дБ
Мощность всасывания (макс.): 450 Вт

Дизайн

цвет: Насыщенный красный

Фильтрация

Выходной фильтр: Фильтр HEPA13
Фильтр защиты электродвигателя: Долговечный мощный фильтр
Вместительность пылесборника: 2,2 л

Простота использования

Тип трубки: Телескопическая алюминиевая трубка из 2 частей
Регулятор мощности: Электронный переключатель включения, Пульт ДУ
Радиус действия: 11 м
Ручка для переноски: Верхняя и передняя
Длина шнура: 8 м
Соединительная деталь трубки: SmartLock
Тип колес: Резина

Насадки и принадлежности

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Щетка "2 в 1"/малая насадка
Стандартная насадка: Насадка TriActive+
Дополнительная насадка: Насадка TriActiveZ

Вес и габариты

Размеры упаковки (Д x Ш x В):
595 x 400 x 352 миллиметра
Размеры изделия (ДxШxВ):
506 x 310 x 317 миллиметра
Вес изделия: 6,3 кг

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

